

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem s minimální spotřebou energie a zvlášť dokoupitelným tepelným čerpadlem APDR 902.



- objem bubnu 400.00 l, hmotnost náplně 16.0 kg – 22.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Automatické čištění změnou teploty díky metodě StreamClean
- o 60 % nižší spotřeba elektrické energie než odtahová sušička*
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Sušičky s tepelným čerpadlem mají až o 60 % nižší spotřebu elektrické energie než odtahové sušičky s elektrickým ohřevem.

EAN: 4002516443636 / Číslo materiálu: 11795880 /
Číslo starého materiálu: 52922023EU

Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	16,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	22,0
Objem bubnu v l	400,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Voštinový buben z nerez	Ano

Použití

Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovn	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízdrny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•

Výkonové údaje

Maximální výkon odpařování v l/h	12,60
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,21
Čas programu v min	42
Životnost v cyklech sušení	40000

Řídicí jednotka

Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem s minimální spotřebou energie a zvláště dokoupitelným tepelným čerpadlem APDR 902.



EAN: 4002516443636 / Číslo materiálu: 11795880 /
Číslo starého materiálu: 52922023EU

Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo s čištěním CleanStream
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon tepelného čerpadla v kW	16,00
Celkový příkon v kW	6,00
Jištění v A	16
Rozměry a hmotnost sušičky	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1164
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1526
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1254
Hmotnost netto v kg	180,2
Hmotnost brutto v kg	195
Maximální zatížení podlahy v N	2092
Rozm./hm. modulu tep. čerpadla	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1370
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	426
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1530
Hmotnost netto v kg	184,4
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1000
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	800
Hmotnost brutto v kg	217,0
Maximální zatížení podlahy v N	1809
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	53 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	11,50
Vybavení	
CleanStream (čištění výměníku tepla)	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	91
Chladivo	R450a
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	605
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO ₂ e	2299
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Profesionální sušička s tepelným čerpadlem s minimální spotřebou energie a zvláště dokoupitelným tepelným čerpadlem APDR 902.



EAN: 4002516443636 / Číslo materiálu: 11795880 /
Číslo starého materiálu: 52922023EU

Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně) •

WiFi sušička •

Připojovací box •

Modul LAN (volitelně) •

Kapacita

Ochranné dýchací masky [počet] 16

Zásahové obleky [počet] 3

Zásahové bundy [počet] 5

Syntetické ložní prádlo [počet] 2

Syntetické polštáře [počet] 3

Péřové přikrývky [počet] 2

Péřové polštáře [počet] 4

Úklidové utěrky, 22 g [počet] 364

Mopy, bavlna, 40 cm [počet] 84

Mopy, bavlna, 50 cm [počet] 73

Mopy, mikrovláknno, 40 cm [počet] 133

Mopy, mikrovláknno, 50 cm [počet] 94

Letní deky na koně [počet] 3

Normy, zkušební a identifikační označení

CE •

VDE •

VDE EMC •

Ochrana proti stříkající vodě IPX4 •

WEEE •

UKCA •

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES •