

WED035 WCS 8kg

Pračka s předním plněním W1:

s voštinovým bubnem s kapacitou 1–8 kg a předžehlením pro šetrnou péči o prádlo.



- Šetrná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- snadnější žehlení díky funkci Předžehlení párou
- Speciální prací prostředky v kapslích – CapDosing
- Snadná obsluha jedním stisknutím tlačítka – DirectSensor
- Úsporný, výkonný, bez opotřebenění – ProfíEco motor



EAN: 4002516465010 / Číslo materiálu: 11810050 / Číslo starého materiálu: 11ED0351CZ

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Grafitově šedá Pearlfinish
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor bílá, 7segm. displ
Čistící výkon	
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	8,0
Komfort při obsluze	
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	47
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	47
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	219
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfíEco	•
Programy praní	
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•

WED035 WCS 8kg

Pračka s předním plněním W1:

s voštinovým bubnem s kapacitou 1–8 kg a předžehlením pro šetrnou péči o prádlo.



EAN: 4002516465010 / Číslo materiálu: 11810050 / Číslo starého materiálu: 11ED0351CZ

Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Trnavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Kvalita	
Prací vana	GlaronK
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	80
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2


WED035 WCS 8kg

Pračka s předním plněním W1:

s voštinovým bubnem s kapacitou 1–8 kg a předžehlením pro šetrnou péči o prádlo.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm