

PW 6163 [EL WEK]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.



- objem bubnu 160 l, hmotnost náplně 16,0 kg
- Velká rozmanitost programů – speciální dezinfekční programy
- Šetrná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- Obzvláště účinné – nízká spotřeba vody a energie
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 46 %, faktor g400

* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516446545 / Číslo materiálu: 11812690 / Číslo starého materiálu: 51616305OER

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračky k hygienickému praní
Řada	Professional
Čelní stěna	Ocelově šedá
Poměr náplně	1:10
Kapacita v kg	16,0
Objem bubnu v l	160
Otvor dvířek [š] v mm čistá strana	352
Otvor dvířek [v] v mm čistá strana	366
Otvor dvířek [š] v mm nečistá strana	352
Otvor dvířek [v] v mm nečistá strana	366
Úhel otevření dvířek ve stupních	153
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	9,63
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,13
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	63
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	55
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	46
Počet otáček při odstředování ot/min	1025
Faktor g	400
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Profitrionic M
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•

PW 6163 [EL WEK]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.



EAN: 4002516446545 / Číslo materiálu: 11812690 / Číslo starého materiálu: 51616305OER

Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	4 přihrádky
Dávkovací modul na tekuté prostředky (volitelně)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50/60HZ
Topný výkon v kW	15,00
Celkový příkon v kW	18,00
Jištění v A	25
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1718
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1153
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1070
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1310
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1138
Hmotnost netto v kg	630,0
Hmotnost brutto v kg	648
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	7479
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	6,50
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Kontrola teploty	•
Dva světelné indikátory na čisté straně	•
Automatické nastavení polohy a aretace bubnu	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	95
Možnosti připojení	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul rozhraní RS 232 (volitelně)	•

PW 6163 [EL WEK]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.



EAN: 4002516446545 / Číslo materiálu: 11812690 / Číslo starého materiálu: 51616305OER

Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Evidence provozních dat	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
Kapacita	
Syntetické ložní prádlo [počet]	2
Syntetické polštáře [počet]	4
Pěřové přikrývky [počet]	2
Pěřové polštáře [počet]	4
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	84
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	73
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	133
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	94
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•