

## PW 6163 [EL WEK MF]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.



- objem bubnu 160 l, hmotnost náplně 16,0 kg
- Velká rozmanitost programů – speciální dezinfekční programy
- Šetná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- Obzvláště účinné – nízká spotřeba vody a energie
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 46 %\*, faktor g400

\* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516446583 / Číslo materiálu: 11812740 / Číslo starého materiálu: 51616307OER

### Provedení a konstrukce

Provedení	Pračky k hygienickému praní
Řada	Professional
Čelní stěna	Nerez
Poměr náplně	1:10
Kapacita v kg	16,0
Objem bubnu v l	160
Otvor dvířek [š] v mm čistá strana	352
Otvor dvířek [v] v mm čistá strana	366
Otvor dvířek [š] v mm nečistá strana	352
Otvor dvířek [v] v mm nečistá strana	366
Úhel otevření dvířek ve stupních	153
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Voštinový buben	•

### Použití

Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro nemocnice	•

### Výkonové údaje

Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	9,63
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,13
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	63
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	55
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	48
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	46
Počet otáček při odstředování ot/min	1025
Faktor g	400
Testované provozní hodiny	30000

### Řídicí jednotka

Typ ovládní	Profitrionic M
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•


### Zákl. programy/pro cílové sk.

Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•

## PW 6163 [EL WEK MF]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.



EAN: 4002516446583 / Číslo materiálu: 11812740 / Číslo starého materiálu: 51616307OER

Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízďárny/jezdecké stáje	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	4 přihrádky
Dávkovací modul na tekuté prostředky	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50/60HZ
Topný výkon v kW	15,00
Celkový příkon v kW	18,00
Jištění v A	25
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1718
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1153
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1070
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1310
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1138
Hmotnost netto v kg	630,0
Hmotnost brutto v kg	648
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	7479
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	6,50
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Kontrola teploty	•
2. displej na čisté straně	•
Automatické nastavení polohy a aretace bubnu	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	95
<b>Možnosti připojení</b>	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul rozhraní RS 232 (volitelně)	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management	•

PW 6163 [EL WEK MF]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.



EAN: 4002516446583 / Číslo materiálu: 11812740 / Číslo starého materiálu: 51616307OER

Evidence provozních dat	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
<b>Kapacita</b>	
Syntetické ložní prádlo [počet]	2
Syntetické polštáře [počet]	4
Péřové přikrývky [počet]	2
Péřové polštáře [počet]	4
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	84
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	73
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	133
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	94
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti střikající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•