


## PW 6323 [EL WEK MF]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.



- objem bubnu 320 l, hmotnost náplně 32,0 kg
- Velká rozmanitost programů – speciální dezinfekční programy
- Šetná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- Obzvláště účinné – nízká spotřeba vody a energie
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 41 %, faktor g360

\* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.


EAN: 4002516446507 / Číslo materiálu: 11813020 / Číslo starého materiálu: 51632307OER

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračky k hygienickému praní
Řada	Professional
Čelní stěna	Nerez
Poměr náplně	1:10
Kapacita v kg	32,0
Objem bubnu v l	320
Otvor dvířek [š] v mm čistá strana	352
Otvor dvířek [v] v mm čistá strana	593
Otvor dvířek [š] v mm nečistá strana	352
Otvor dvířek [v] v mm nečistá strana	593
Úhel otevření dvířek ve stupních	153
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	10,31
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,12
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	74
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	61
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	47
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	41
Počet otáček při odstředování ot/min	975
Faktor g	360
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládací	Profitronic M
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•

PW 6323 [EL WEK MF]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.




EAN: 4002516446507 / Číslo materiálu: 11813020 / Číslo starého materiálu: 51632307OER

Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	4 přihrádky
Dávkovací modul na tekuté prostředky	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50/60HZ
Topný výkon v kW	30,00
Celkový příkon v kW	31,00
Jištění v A	63
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1718
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1605
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1070
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1758
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1138
Hmotnost netto v kg	860,0
Hmotnost brutto v kg	878
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	10741
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	71 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	11,20
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Kontrola teploty	•
2. displej na čisté straně	•
Automatické nastavení polohy a aretace bubnu	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	95
<b>Možnosti připojení</b>	
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul rozhraní RS 232 (volitelně)	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management	•
Evidence provozních dat	•

PW 6323 [EL WEK MF]

Pračka pro hygienické praní, elektrický ohřev

v provedení s dělicí stěnou pro domovy seniorů a domy s pečovatelskou službou.



EAN: 4002516446507 / Číslo materiálu: 11813020 / Číslo starého materiálu: 51632307OER

Rekuperace vody (volitelně) •

#### Kapacita

Syntetické ložní prádlo [počet]

4

Syntetické polštáře [počet]

8

Péřové přikrývky [počet]

4

Péřové polštáře [počet]

8

Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]

168

Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]

145

Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]

267

Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]

188

#### Normy, zkušební a identifikační označení

CE

•

VDE EMC

•

Ochrana proti stříkající vodě IPX4

•

WEEE

•

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES

•