

PW 6241 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.



- objem bubnu 240 l, hmotnost náplně 24,0 kg
- Velká rozmanitost programů – programy praní pro speciální použití
- Šetrná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- Obzvláště účinné – nízká spotřeba vody a energie
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 43 %, faktor g541

* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516447108 / Číslo materiálu: 11813760 / Číslo starého materiálu: 51624108OER

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Professional
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Poměr náplně	1:10
Kapacita v kg	24,0
Objem bubnu v l	240
Otvor dvířek [Ø] v mm	430
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	9,00
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,26
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	8,80
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,10
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	216,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	6,24
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	60
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	211,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	2,40
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	212,3
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	5,04
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	46
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	212,5
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	1,44

PW 6241 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.



EAN: 4002516447108 / Číslo materiálu: 11813760 / Číslo starého materiálu: 51624108OER

Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO	36
v min	
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	46
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	43
Počet otáček při odstředování ot/min	1100
Faktor g	541
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Profitronic M
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Dávkovací modul na tekuté prostředky	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50-60HZ
Topný výkon v kW	24,00
Celkový příkon v kW	25,00
Jištění v A	50
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1643
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1089
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1250
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1700
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1336
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1530
Hmotnost netto v kg	640,0

PW 6241 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.



EAN: 4002516447108 / Číslo materiálu: 11813760 / Číslo starého materiálu: 51624108OER

Hmotnost brutto v kg	691
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	8853
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	78 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	4,70
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	96
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul rozhraní RS 232 (volitelně)	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Evidence provozních dat	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	19
Zásahové obleky [počet]	4
Zásahové bundy [počet]	6
Protichemické ochranné obleky [počet]	4
Syntetické ložní prádlo [počet]	3
Syntetické polštáře [počet]	6
Péřové přikrývky [počet]	3
Péřové polštáře [počet]	6
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	546
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	126
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	109
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	200
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	141
Letní deky na koně [počet]	4
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•