

PW 6241 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.



- objem bubnu 240 l, hmotnost náplně 24,0 kg
- Velká rozmanitost programů – programy praní pro speciální použití
- Šetrná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- Obzvláště účinné – nízká spotřeba vody a energie
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 43 %, faktor g541

* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516447108 / Číslo materiálu: 11813760 / Číslo starého materiálu: 51624108OER

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Professional
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	27,0
Poměr náplně	1:10
Kapacita v kg	24,0
Objem bubnu v l	240
Otvor dveří [Ø] v mm	430
Úhel otevření dveří ve stupních	180
Závěs dveří	vpravo
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízdárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	9,00
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,26
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	8,80
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,10
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	216,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	6,24
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	60
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	211,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	2,40
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	212,3
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	5,04
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	46
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	212,5
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	1,44
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	36
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	46

PW 6241 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.



EAN: 4002516447108 / Číslo materiálu: 11813760 / Číslo starého materiálu: 51624108OER

Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	43
Počet otáček při odstředování ot/min	1100
Faktor g	541
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Profitronic M
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Dávkovací modul na tekuté prostředky	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50-60HZ
Topný výkon v kW	24,00
Celkový příkon v kW	25,00
Jištění v A	50
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	3x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1643
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1089
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1250
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1700
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1336
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1530
Hmotnost netto v kg	640,0
Hmotnost brutto v kg	691
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	8853
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	78 dB(A) re 20 µPa

PW 6241 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.