

PW 6241 [D dir.]

Pračka, ohřev párou (přímo)

s volně programovatelným řízením pro maximální flexibilitu.



- objem bubnu 240 l, hmotnost náplně 24,0 kg
- Velká rozmanitost programů – programy praní pro speciální použití
- Šetná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- Obzvláště účinné – nízká spotřeba vody a energie
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 43 %, faktor g541

\* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516447399 / Číslo materiálu: 11813890 / Číslo starého materiálu: 51624147OER

Konstrukce a provedení	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Professional
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Poměr náplně	1:10
Kapacita v kg	24,0
Objem bubnu v l	240
Otvor dvířek [Ø] v mm	430
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Voštinový buben	•
Oblasti použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Údaje o výkonu	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	9,00
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	8,80
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	216,0
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	211,0
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	212,3
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	212,5
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	46
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	43
Počet otáček při odstředování ot/min	1100
Faktor g	541
Testované provozní hodiny	30000
Ovládání	
Typ ovládání	Profitronic M
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•

PW 6241 [D dir.]

Pračka, ohřev párou (přímo)

s volně programovatelným řízením pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516447399 / Číslo materiálu: 11813890 / Číslo starého materiálu: 51624147OER

Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
<b>Dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Dávkovací modul na tekuté prostředky (volitelně)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Druh ohřevu	Pára přímo
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50-60HZ
Topný výkon v kW	0,00
Topný výkon parního ohřevu v kW	86,00
Celkový příkon v kW	4,30
Jištění v A	16
<b>Přípojka na vodu/odpad</b>	
Studená voda [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Přípojka páry</b>	
Přípojka páry	1x 3/4
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1643
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1089
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1250
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1700
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1336
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1530
Hmotnost netto v kg	642,0
Hmotnost brutto v kg	693
Maximální zatížení podlahy v N	8873
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	78 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	4,70
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•

PW 6241 [D dir.]

Pračka, ohřev párou (přímo)

s volně programovatelným řízením pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516447399 / Číslo materiálu: 11813890 / Číslo starého materiálu: 51624147OER

Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	96
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul rozhraní RS 232 (volitelně)	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Evidence provozních dat	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
<b>Kapacita</b>	
Ochranné dýchací masky [počet]	19
Zásahové obleky [počet]	4
Zásahové bundy [počet]	6
Protichemické ochranné obleky [počet]	4
Syntetické ložní prádlo [počet]	3
Syntetické polštáře [počet]	6
Pěřové přikrývky [počet]	3
Pěřové polštáře [počet]	6
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	546
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	126
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	109
Mopy, mikrovláknno, 40 cm/120 g [počet]	200
Mopy, mikrovláknno, 50 cm/170 g [počet]	141
Letní deky na koně [počet]	4
<b>Normy, zkušební a id. označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•