

PW 6321 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.



- objem bubnu 320 l, hmotnost náplně 32,0 kg
- Velká rozmanitost programů – programy praní pro speciální použití
- Šetrná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- Obzvláště účinné – nízká spotřeba vody a energie
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 47 %, faktor g447

* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516447474 / Číslo materiálu: 11814060 / Číslo starého materiálu: 51632109OER

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Professional
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	35,0
Poměr náplně	1:10
Kapacita v kg	32,0
Objem bubnu v l	320
Otvor dveří [Ø] v mm	430
Úhel otevření dveří ve stupních	180
Závěs dveří	vpravo
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	9,00
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,25
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	8,80
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,10
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	288,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	8,00
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	61
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	281,6
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	3,20
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	281,6
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	6,20
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	47
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	284,8
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	1,60
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	37
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	50

PW 6321 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.



EAN: 4002516447474 / Číslo materiálu: 11814060 / Číslo starého materiálu: 51632109OER

Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	47
Počet otáček při odstředování ot/min	1000
Faktor g	447
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Profitronic M
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Dávkovací modul na tekuté prostředky	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50-60HZ
Topný výkon v kW	30,00
Celkový příkon v kW	31,00
Jištění v A	63
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1643
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1089
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1280
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1710
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1336
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1530
Hmotnost netto v kg	648,0
Hmotnost brutto v kg	699
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	9206
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	73 dB(A) re 20 µPa

PW 6321 [EL MF]

Pračka, elektrický ohřev

s dávkovacím modulem tekutých prostředků a volně programovatelným řízením.