

PW 6321 [D ind.]

Pračka, ohřev párou (nepřímo)

s volně programovatelným řízením pro maximální flexibilitu.



- objem bubnu 320 l, hmotnost náplně 32,0 kg
- Velká rozmanitost programů – programy praní pro speciální použití
- Šetrná péče o prádlo díky voštinovému bubnu Miele
- Obzvláště účinné – nízká spotřeba vody a energie
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 47 %, faktor g447

* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516447559 / Číslo materiálu: 11814140 / Číslo starého materiálu: 51632145OER

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Professional
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Poměr náplně	1:10
Kapacita v kg	32,0
Objem bubnu v l	320
Otvor dvířek [Ø] v mm	430
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízdárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	9,00
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	8,80
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	288,0
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	281,6
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	281,6
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	284,8
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	50
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	47
Počet otáček při odstředování ot/min	1000
Faktor g	447
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládacího panelu	Profitronic M
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•

PW 6321 [D ind.]

Pračka, ohřev párou (nepřímo)

s volně programovatelným řízením pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516447559 / Číslo materiálu: 11814140 / Číslo starého materiálu: 51632145OER

Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízďárny/jezdecké stáje	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Dávkovací modul na tekuté prostředky (volitelně)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Pára nepřímo
Elektrická přípojka	3N AC 380-415V 50-60HZ
Topný výkon parního ohřevu v kW	50,00
Celkový příkon v kW	6,10
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Přípojka páry	
Přípojka páry	2x 1/2"
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1643
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1089
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1280
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1710
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1336
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1530
Hmotnost netto v kg	650,0
Hmotnost brutto v kg	701
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	9226
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	73 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	6,10
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•

PW 6321 [D ind.]

Pračka, ohřev párou (nepřímo)

s volně programovatelným řízením pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516447559 / Číslo materiálu: 11814140 / Číslo starého materiálu: 51632145OER

Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	96
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Modul rozhraní RS 232 (volitelně)	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
Evidence provozních dat	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	26
Zásahové obleky [počet]	6
Zásahové bundy [počet]	9
Protichemické ochranné obleky [počet]	5
Syntetické ložní prádlo [počet]	4
Syntetické polštáře [počet]	8
Pěřové přikrývky [počet]	4
Pěřové polštáře [počet]	8
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	727
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	168
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	145
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	267
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	188
Letní deky na koně [počet]	5
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•