

APCL 095

Vana na prádlo, modrá
s objemem 85 l.



- vhodné pro podvozek FG 85
- výška (včetně rukojetí) 34,5, šířka 80, hloubka 54 cm

EAN: 4002516473480 / Číslo materiálu: 11824330 / Číslo starého materiálu: 59590095D

| Produktové zařazení | |
|-----------------------------|---|
| Pračky | • |
| Sušičky | • |
| Mandlování | • |
| Žehlicí systémy | • |
| Zařazení přístroje/přísluř. | |
| HM 16-80 | • |
| HM 16-83 | • |
| PM 1210 | • |
| PM 1214 | • |
| PM 1217 | • |
| PM 1318 | • |
| PM 1418 | • |
| PM 1421 | • |
| PRI 318 | • |
| PRI 418 | • |
| PRI 210 | • |
| PRI 214 | • |
| PRI 217 | • |
| D 500-1750 | • |
| D 500-2000 | • |
| D 500-2200 | • |
| D 500-2500 | • |
| D 500-3000 | • |
| D 500-3300 | • |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| M 500-1750 | • |
| M 500-2000 | • |
| M 500-2200 | • |
| M 500-2500 | • |
| M 500-3000 | • |
| M 500-3300 | • |
| PM 1621 | • |
| PM 1625 | • |
| PM 1630 | • |
| PM 1635 | • |
| PM 1825 | • |
| PM 1830 | • |

APCL 095

Vana na prádlo, modrá
s objemem 85 l.



EAN: 4002516473480 / Číslo materiálu: 11824330 / Číslo starého materiálu: 59590095D

| | |
|---------------------|---|
| PM 1835 | • |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5141 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 5155 C | • |
| PT 5156 | • |
| PT 5157 WP | • |
| PT 5186 | • |
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PT 7138 | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 8401 | • |
| PT 8403 | • |
| PT 8403 HW | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8407 HW | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8503 HW | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8507 HW | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8803 HW | • |
| PT 8807 | • |
| PT 8807 HW | • |
| PT 9136 | • |
| PT 9137 WP | • |
| PW 413 | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418 | • |

APCL 095
Vana na prádlo, modrá
s objemem 85 l.

EAN: 4002516473480 / Číslo materiálu: 11824330 / Číslo starého materiálu: 59590095D

| | |
|---------------------|---|
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5055 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 5136 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PW 9055 | • |
| PW 9065 | • |
| PWT 6089 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PW 200 Profi@Work | • |
| PT 200 Profi@Work | • |
| PDR 300 SmartBiz | • |
| PWM 300 SmartBiz | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |

APCL 095
Vana na prádlo, modrá
s objemem 85 l.



EAN: 4002516473480 / Číslo materiálu: 11824330 / Číslo starého materiálu: 59590095D

| | |
|------------------------------------|-------|
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| PWM 511 | • |
| PWM 909 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| PDW 909 | • |
| PDR 510 | • |
| PDR 910 | • |
| PDR 514 | • |
| PDR 914 | • |
| PDR 518 | • |
| PDR 918 | • |
| PDR 522 | • |
| PDR 922 | • |
| PDR 528 | • |
| PDR 928 | • |
| PDR 544 | • |
| PDR 944 | • |
| PIB 100 | • |
| Produktová kategorie | |
| Úložný/transportní systém | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Plast |
| Barva | Modrá |
| Objem v l | 85 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 780 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 550 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 290 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 370 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 590 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 1010 |
| Hmotnost netto [kg] | 2,91 |
| Hmotnost brutto v kg | 5,13 |