

TWR780WP Eco&Steam&9kg
 Sušička s tepelným čerpadlem T1:
 A+++ –10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – jednoduché ovládání poklepáním nebo posouváním
- systém SteamFinish vyhladí a osvěží: tak ušetříte čas při žehlení
- buben SilenceDrum[†] redukuje zvuky pro značně tišší sušení
- šetříte čas při třídění; DryCare 40 je ideální na prádlo prané na 40 °C^{**}
- ovládání sušičky kompletně přes aplikaci s Miele@home^{***}

[†] Patent EP 4 163 433

^{**} Nevhodné pro prádlo z vlny a hedvábí.

^{***} Doplnková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.

A+++

EAN: 4002516485421 / Číslo materiálu: 11840530 /
 Číslo starého materiálu: 12WR7802OER

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Závěs dvířek	vlevo, vyměnitelný
Závěs dvířek měnitelný	•
Konstrukce	
Označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Lotosově bílá s chromovými aplikacemi
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	MTouch
Výsledek sušení	
Na stupeň přesné sušení PerfectDry	•
Systém vůně FragranceDos ²	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
Testovaná hygiena	•
Testovaná protiviřová hygiena	•
Šetná péče o prádlo	
SilenceDrum	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajícího času	•
Zobrazení denního času	•
Indikace průběhu programu	Ano
Asistent sušení	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Akustický balíček pro minimální hlučnost	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
Úspornější než mezní hodnota (24) třídy energetické účinnosti A+++	10%
Roční spotřeba elektrické energie v kWh	174
Délka standardního programu v min	220
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW	62
Účinnost kondenzace	A

TWR780WP Eco&Steam&9kg
 Sušička s tepelným čerpadlem T1:
 A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516485421 / Číslo materiálu: 11840530 /
 Číslo starého materiálu: 12WR7802OER

Spotřeba elektrické energie ve standardním programu „Bavlna – suché k uložení“ při plném naplnění v kWh	1,47
EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Bezúdržbový výměník tepla	•
Motor ProfiEco	•
Programy sušení	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Bavlna se šípkou	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava hedvábí	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Polštář standardní	•
Polštář velký	•
Bavlna hygiena	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program „Koš“	•
Předžehlení	•
Ložní prádlo	•
Konečná úprava párou	•
Extra funkce sušení	
Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný plus	•
Osvěžení	•
Bzučák	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalita	
Nabírací žebra	•
Bezpečnost	
PIN kód	•
Indikace „Vyprázdnit zásobník“	•
Indikace „Vyčistit filtr“	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1077
Hmotnost v kg	62
Celkový příkon v kW	1,10

TWR780WP Eco&Steam&9kg

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516485421 / Číslo materiálu: 11840530 /


Číslo starého materiálu: 12WR7802OER

Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R134a
Množství chladiva v kg	0,48
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	1430
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO ₂ e	686,00
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•
Dostupné jazyky displeje	


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWR780WP Eco&Steam&9kg
Sušička s tepelným čerpadlem T1:
A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm