

## TW780WP Passion

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

A+++ –10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – jednoduché ovládání poklepáním nebo posouváním
- systém SteamFinish vyhladí a osvěží: tak ušetříte čas při žehlení
- buben SilenceDrum\* redukuje zvuky pro značně tišší sušení
- maximálně šetrná péče o jemné prádlo – koš do sušičky Miele
- ovládání sušičky kompletně přes aplikaci s Miele@home\*\*

\* Patent EP 4 163 433

\*\* Doplnková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.

**A+++**

EAN: 4002516484608 / Číslo materiálu: 11840540 /  
Číslo starého materiálu: 12WV7802OER

<b>Provedení</b>	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Závěs dvířek	vlevo, vyměnitelný
Závěs dvířek měnitelný	•
<b>Konstrukce</b>	
Označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•
<b>Design</b>	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Alu-stříbrná s chromovaným kroužkem
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	MTouch
<b>Výsledek sušení</b>	
Na stupeň přesné sušení PerfectDry	•
Systém vůně FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
Testovaná hygiena	•
<b>Šetrná péče o prádlo</b>	
SilenceDrum	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajícího času	•
Zobrazování denního času	•
Indikace průběhu programu	Ano
Asistent sušení	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Akustický balíček pro minimální hlučnost	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
Úspornější než mezní hodnota (24) třídy energetické účinnosti A+++	10%
Roční spotřeba elektrické energie v kWh	174
Délka standardního programu v min	220
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW	62
Účinnost kondenzace	A

TW780WP Passion

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516484608 / Číslo materiálu: 11840540 /

Číslo starého materiálu: 12WV7802OER

Spotřeba elektrické energie ve standardním programu „Bavlna – suché k uložení“ při plném naplnění v kWh 1,47

EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Bezúdržbový výměník tepla	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy sušení</b>	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Bavlna se šípkou	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava hedvábí	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Polštář standardní	•
Polštář velký	•
Bavlna hygiena	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program „Koš“	•
Extra tichý	•
Předžehlení	•
Ložní prádlo	•
Konečná úprava párou	•
<b>Extra funkce sušení</b>	
Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný plus	•
Osvěžení	•
ECO	•
Bzučák	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kvalita</b>	
Nabírací žebra	•
<b>Bezpečnost</b>	
PIN kód	•
Indikace „Vyprázdnit zásobník“	•
Indikace „Vyčistit filtr“	•
Optické rozhraní	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643

## TW780WP Passion

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



EAN: 4002516484608 / Číslo materiálu: 11840540 /

Číslo starého materiálu: 12WV7802OER

Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm	1077
Hmotnost v kg	62
Celkový příkon v kW	1,10
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R134a
Množství chladiva v kg	0,48
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO <sub>2</sub> e	1430
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO <sub>2</sub> e	686,00
Výměna světel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•
Voucher na koš do sušičky	•

### Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion

Sušička s tepelným čerpadlem T1:


A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm