

TWW780WP Passion

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

univerzální multitalent Miele pro ty nejvyšší nároky a šetrnou péči o prádlo.



- M Touch – ovládání tlačítky nebo snadným přejetím po displeji
- méně žehlení, více svěžesti – SteamFinish
- příjemně tiché sušení – SilenceDrum
- maximálně šetrná péče o jemné prádlo – koš do sušičky Miele
- Miele@home – chytré propojeno pro více možností

¹ Doplnková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.



EAN: 4002516484608 / Číslo materiálu: 11840540 /
Číslo starého materiálu: 12WW7802OER

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Závěs dvířek	vlevo, vyměnitelný
Závěs dvířek měnitelný	•
Konstrukce	
Označení přístroje	T1 White Edition
Sušička s tepelným čerpadlem	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Alu-stříbrná s chromovaným kroužkem
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	MTouch
Výsledek sušení	
Na stupeň přesné sušení PerfectDry	•
Systém vůně FragranceDos ²	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
Testovaná hygiena	•
Šetrná péče o prádlo	
SilenceDrum	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajícího času	•
Zobrazování denního času	•
Indikace průběhu programu	Ano
Asistent sušení	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Akustický balíček pro minimální hlučnost	•
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+++
úspornější než mezní hodnota (24) třídy energetické účinnosti A+++	10%
Roční spotřeba elektrické energie v kWh	174
Délka standardního programu v min	220
Hlučnost v programu Bavlna při plném naplnění v dB(A) re 1 pW	62
Účinnost kondenzace	A

TW780WP Passion

Sušička s tepelným čerpadlem T1:

univerzální multitalent Miele pro ty nejvyšší nároky a šetrnou péči o prádlo.



EAN: 4002516484608 / Číslo materiálu: 11840540 /
Číslo starého materiálu: 12WV7802OER

Spotřeba elektrické energie ve standardním programu
„Bavlna – suché k uložení“ při plném naplnění v kWh 1,47

EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Bezúdržbový výměník tepla	•
Motor ProfiEco	•
Programy sušení	
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Konečná úprava hedvábí	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Polštář standardní	•
Polštář velký	•
Bavlna hygiena	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program „Koš“	•
Extra tichý	•
Předžehlení	•
Ložní prádlo	•
Konečná úprava párou	•
Extra funkce sušení	
Ochrana proti pomačkání	•
Šetrný plus	•
Osvěžení	•
ECO	•
Bzučák	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalita	
Nabírací žebra	•
Bezpečnost	
PIN kód	•
Indikace „Vyprázdnit zásobník“	•
Indikace „Vyčistit filtr“	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm	1077
Hmotnost v kg	62

Miele

TW780WP Passion


Sušička s tepelným čerpadlem T1:

univerzální multitalent Miele pro ty nejvyšší nároky a šetrnou péči o prádlo.


TWW780WP Passion

Sušička s tepelným čerpadlem T1:


univerzální multitalent Miele pro ty nejvyšší nároky a šetrnou péči o prádlo.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm