

## DAS 2620

Vestavný panelový odsávač par  
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



- klasický design – nerezový panel o šířce 60 cm
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean



EAN: 4002516463412 / Číslo materiálu: 11862150 / Číslo starého materiálu: 28S2620SD

<b>Provedení</b>	
Vestavný panelový odsavač par	•
<b>Provedení a design</b>	
Barva	Nerez
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Komfort při obsluze</b>	
Elektronické ovládání	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	41,7
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	310 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	195
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	295
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	410
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	555
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	55,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	34,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	41,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	190
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	290
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	415
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	550
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0

## DAS 2620

Vestavný panelový odsávač par  
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu




EAN: 4002516463412 / Číslo materiálu: 11862150 / Číslo starého materiálu: 28S2620SD

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	60,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	46,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	61,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
<b>Technické údaje</b>	
Šířka těla odsavače v mm	596
Výška těla odsavače v mm	36
Hloubka těla odsavače v mm	273
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	12,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,20
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Zpětná klapka	•
<b>Příslušenství k dokoupení</b>	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

## DAS 2620

Vestavný panelový odsávač par  
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.  
Installation drawings