

DAS 2920

Vestavný panelový odsávač par s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



- klasický design – nerezový panel o šířce 90 cm
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean



EAN: 4002516495895 / Číslo materiálu: 11862170 / Číslo starého materiálu: 28S2920SD

Provedení	
Vestavný panelový odsavač par	•
Provedení a design	
Barva	Nerez
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Komfort při obsluze	
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	42,0
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	1
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	275 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	195
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	295
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	410
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	555
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	69,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	33,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	55,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	190
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	290
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	415
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	550

DAS 2920

Vestavný panelový odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu





EAN: 4002516495895 / Číslo materiálu: 11862170 / Číslo starého materiálu: 28S2920SD

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	60,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	75,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	46,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	61,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	896
Výška těla odsavače v mm	36
Hloubka těla odsavače v mm	273
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	14,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,20
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DAS 2920

Vestavný panelový odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings