


DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par  
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch



- ideální kombinace s varnými deskami podporujícími Con@ctivity
- lehký design – průhledný skleněný panel o šířce 60 cm
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean


A<sup>+</sup>

EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 / Číslo starého materiálu: 28S4640TD

<b>Provedení</b>	
Vestavný panelový odsavač par	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Design</b>	
Barva	Transp. sklo
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	27,4
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	300 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	270
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	380
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	600
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	37,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	23,0

## DAS 4640

Vestavný panelový odsávač par  
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch



EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 / Číslo starého materiálu: 28S4640TD

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	160
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	260
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	405
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	580
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	41,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	50,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	27,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Šířka těla odsavače v mm	561
Výška těla odsavače v mm	68
Hloubka těla odsavače v mm	307
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	12,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,08
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Montážní šablona	•
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Zpětná klapka	•
<b>Příslušenství k dokoupení</b>	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

