

DAS 4940

Vestavný panelový odsávač par
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch



- ideální kombinace s varnými deskami podporujícími Con@ctivity
- lehký design – průhledný skleněný panel o šířce 90 cm
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean

A++

EAN: 4002516496373 / Číslo materiálu: 11862280 / Číslo starého materiálu: 28S4940TD

Provedení	
Vestavný panelový odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Barva	Transp. sklo
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	24,8
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	285 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	200
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	290
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	400
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	625
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	36,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	44,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	51,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	22,0

DAS 4940

Vestavný panelový odsávač par
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch





EAN: 4002516496373 / Číslo materiálu: 11862280 / Číslo starého materiálu: 28S4940TD

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	175
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	270
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591	425
Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	610
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	41,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	50,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	28,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	36,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	56,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	861
Výška těla odsavače v mm	68
Hloubka těla odsavače v mm	307
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	15,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,08
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Montážní šablona	•
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DAS 4940

Vestavný panelový odsávač par
pro vestavbu do úzkých horních skříněk s ovládáním EasySwitch



DAS4940, Installation drawings