

DAS 8630

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl White pro vestavbu do úzké horní skříňky



- decentní design – plochý nerezový panel o šířce 60 cm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- cirkulační provoz s filtrem Active AirClean či Longlife AirClean

A⁺

EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 / Číslo starého materiálu: 28S8630SD

Provedení	
Vestavný panelový odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Barva	Nerez
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
SmartControl	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	27,2
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	300 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	270
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	380
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	600
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h)	810
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	37,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0

DAS 8630

Vestavný panelový odsávač par s intuitivním ovládáním SmartControl White pro vestavbu do úzké horní skříňky




EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 / Číslo starého materiálu: 28S8630SD

Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	23,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	160
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	260
Výkon stupně 3 (m³/h) dle EN 61591	405
Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	600
Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	685
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	41,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	50,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	27,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	36,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	61,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	561
Výška těla odsavače v mm	60
Hloubka těla odsavače v mm	307
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	13,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,23
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•

DAS 8630

Vestavný panelový odsávač par
s intuitivním ovládáním SmartControl White pro vestavbu do úzké horní skříňky




EAN: 4002516496083 / Číslo materiálu: 11862300 / Číslo starého materiálu: 28S8630SD

Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Montážní šablona	•
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DAS 8630

Vestavný panelový odsávač par

s intuitivním ovládáním SmartControl White pro vestavbu do úzké horní skříňky



DAS8630, Installation drawings