

## G 7200 SC

Volně stojící myčka nádobí  
s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální komfort.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- Vše dokonale suché – AutoOpen sušení
- myčka s přívodem čerstvé vody – od 6.0 l v programu Automatika
- Mimořádně lehké otevírání a zavírání dvířek – ComfortClose
- flexibilní a bezpečné ukládání – košové uspořádání ComfortPlus



EAN: 4002516470137 / Číslo materiálu: 11886680 / Číslo starého materiálu: 21720016OE1

<b>Konstrukce</b>	
Volně stojící myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
<b>Design</b>	
Barva ovládacího panelu	Briliantová bílá
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbývajícího času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Výběr jazyka displeje	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	230
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	43
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
<b>Kvalita výsledků</b>	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermitické sušení	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy mytí</b>	
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•
QuickPowerWash	•
Extra tichý 40 dB(A)	•
Péče o přístroje	•
<b>Možnosti mytí</b>	
IntenseZone	•

## G 7200 SC

Volně stojící myčka nádobí  
s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální komfort.




EAN: 4002516470137 / Číslo materiálu: 11886680 / Číslo starého materiálu: 21720016OE1

Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
<b>Košové uspořádání</b>	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	ComfortPlus
Počet jídelních souprav	14
<b>Bezpečnost</b>	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Dětská pojistka	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	600
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	600
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	119,5
Hmotnost netto v kg	56,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
<b>Dodávané příslušenství</b>	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 9 balení za speciální cenu	•

G 7200 SC

Volně stojící myčka nádobí  
s 3D zásuvkou MultiFlex pro maximální komfort.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)