

## G 7690 SCVi AutoDos K2O

Plně vestavná myčka nádobí

s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



- Inovativní design a max. komfort – příborová zásuvka 3D-MultiFlex
- nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – Miele@home
- Automatické otevírání dveří při dvojitém poklepání – Knock2open
- Perfektní osvětlení ke snadnému vkládání – BrilliantLight
- Flexibilita a bezpečné umístění – košové uspořádání MaxiComfort



EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 / Číslo starého materiálu: 21769062OE1

<b>Konstrukce</b>	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
<b>Design</b>	
Barva ovládacího panelu	CleanSteel/Obsidian černá
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatické dávkování s PowerDiskem	•
Knock2open	•
Snadné zavírání dveří	AutoClose
BrilliantLight	•
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Optický a akustický
Výběr jazyka displeje	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	230
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	41
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
<b>Kvalita výsledků</b>	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy mytí</b>	
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•
QuickPowerWash	•

G 7690 SCVi AutoDos K2O  
Plně vestavná myčka nádobí  
s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 / Číslo starého materiálu: 21769062OE1

Hygiena	•
Solární úsporný	•
Extra tichý 39 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Bez horního koše 65 °C	•
Pivní sklo – teplá	•
Péče o přístroje	•
<b>Možnosti mytí</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
<b>Košové uspořádání</b>	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	4
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	MaxiComfort
Počet jídelních souprav	14
<b>Bezpečnost</b>	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	48,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	7,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	14,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština

G 7690 SCVi AutoDos K20  
Plně vestavná myčka nádobí  
s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk




EAN: 4002516470694 / Číslo materiálu: 11886900 / Číslo starého materiálu: 21769062OE1

Dodávané příslušenství	
1 x PowerDisk	•
Voucher na 6 PowerDisků	•


G 7690 SCVi AutoDos K20

Plně vestavná myčka nádobí

s automatickým dávkováním AutoDos s integrovaným zásobníkem na PowerDisk



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)