

G 7920 SCi AutoDos
Vestavná myčka nádobí
– všeměl Miele splní i ty nejvyšší požadavky



- Automatické dávkování – AutoDos s integrovaným PowerDiskem
- Inovativní design a max. komfort – příborová zásuvka 3D-MultiFlex
- nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – Miele@home
- Perfektní osvětlení ke snadnému vkládání – BrilliantLight
- Rychlé ovládání přejetím prstu – M Touch dotykový displej



EAN: 4002516470717 / Číslo materiálu: 11886950 / Číslo starého materiálu: 21792054OE1

Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Obsidian černá
Provedení ovládacího panelu	šikmé ovládací panely
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	M Touch S
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Propojení s Miele@home	•
Automatické dávkování s PowerDiskem	•
Snadné zavírání dveří	AutoClose
BrilliantLight	•
Indikace zbyvajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Možnost doplnit nádobí	•
Výběr jazyka displeje	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů v kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	230
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	41
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermitické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
Jemný	•

G 7920 SCi AutoDos
Vestavná myčka nádobí
– všeměl Miele splní i ty nejvyšší požadavky




EAN: 4002516470717 / Číslo materiálu: 11886950 / Číslo starého materiálu: 21792054OE1


Hygiena	•
Solární úsporný	•
Extra tichý 39 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Bez horního koše 65 °C	•
Pivní sklo – teplá	•
Péče o přístroje	•
Možnosti mytí	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	4
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	MaxiComfort
Počet jídelních souprav	14
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	48,2
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	3,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	10,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	7,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	16,0
Výměna světel	Zákaznický servis
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, svenskt, svenska, türkçe

G 7920 SCi AutoDos
Vestavná myčka nádobí
– všeměhl Miele splní i ty nejvyšší požadavky

G 7920 SCi AutoDos
Vestavná myčka nádobí
– všemě Miele splní i ty nejvyšší požadavky



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)