

APCL 098  
Tlumič hluku  
pro snížení hlučnosti odtahu.



- Ohebný – pro flexibilní úpravu na stávající systémy vedení
- Délka cca 110 cm
- Odolné proti teplotě do 200 °C
- Vnitřní průměr: 150 mm, vnější průměr 200 mm
- Vhodné pro všechny druhy ohřevu kromě plynu

EAN: 4002516505228 / Číslo materiálu: 11901040 /  
Číslo starého materiálu: 59590098EU

Produktové zařazení	
Sušičky	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PDR 511	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Produktová kategorie	
Tlumič hluku	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	870
Vnější rozměr, výška brutto v mm	275

APCL 098  
Tlumič hluku  
pro snížení hlučnosti odtahu.

EAN: 4002516505228 / Číslo materiálu: 11901040 /  
Číslo starého materiálu: 59590098EU

Vnější rozměr, šířka brutto v mm	265
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1190
Hmotnost netto [kg]	1,70
Hmotnost brutto v kg	2,79

