

## PDR 518 ROP [EL]

Profesionální odtahová sušička, elektrický ohřev  
s řízením zbytkové vlhkosti M Select ROP pro vynikající výsledky sušení.



- objem bubnu 325.00 l, hmotnost náplně 13.0 kg – 18.0 kg
- Jedinečně šetrná péče o prádlo – voštinový buben
- Nejvyšší energetická účinnost s Air Recycling
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

EAN: 4002516473275 / Číslo materiálu: 11901210 / Číslo starého materiálu: 52518007EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita při poměru náplně 1 : 25	13,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	18,0
Objem bubnu v l	325,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Voštinový buben z nerez	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro prádelny a mandlovn	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	18,20
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,53
Čas programu v min	24
Životnost v cyklech sušení	40000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Select Benchmark
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajícího času	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50/60HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	18,00
Celkový příkon v kW	18,60
Jištění v A	35
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ

## PDR 518 ROP [EL]

Profesionální odtahová sušička, elektrický ohřev  
s řízením zbytkové vlhkosti M Select ROP pro vynikající výsledky sušení.



EAN: 4002516473275 / Číslo materiálu: 11901210 / Číslo starého materiálu: 52518007EU

Topný výkon v kW	27,00
Celkový příkon v kW	28,20
Jištění v A	50
<b>Rozměry a hmotnost sušičky</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	906
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1035
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1526
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1125
Hmotnost netto v kg	173,5
Hmotnost brutto v kg	187
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	1967
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	50 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	4,50
<b>Vybavení</b>	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
AirRecycling	•
Komunikační otvor	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE	•
VDE EMC	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
DVGW plyn	•
WEEE	•
UKCA	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•