

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Sušička s tepelným čerpadlem

SlimLine, s nízkou spotřebou energie bez nákladné instalace odtahu.



- objem bubnu 200.00 l, hmotnost náplně 8.5 kg – 10.0 kg
- Nejjednodušší umístění – šířka pouze 711 mm
- Snadná přeprava – možnost podjetí
- Nejkratší doby chodu díky diagonálnímu vedení vzduchu
- Snadná manipulace – dvoustupňový filtrační systém

EAN: 4002516475088 / Číslo materiálu: 11905230 / Číslo starého materiálu: 52820460D

Provedení a konstrukce	
Provedení	SlimLine
Řada	Professional
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita při poměru náplně 1 : 23	8,5
Kapacita při poměru náplně 1 : 20	10,0
Objem bubnu v l	200,00
Systém sušení	Tepelné čerpadlo
Otvor dvířek [Ø] v mm	520
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Nerezový buben	•
Voštinový buben z nerez	Ne
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	4,60
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,24
Čas programu v min	63
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Profitronic B Plus
Programovatelné	Defin. nastavení Parametry
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel s textovými popisky	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Tepelné čerpadlo s čištěním CleanStream
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon tepelného čerpadla v kW	6,40
Celkový příkon v kW	2,60
Jištění v A	16
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1800
Vnější rozměr, šířka netto v mm	711
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1075
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1810

PT 8203 SL WP [PTB Plus]

Sušička s tepelným čerpadlem

SlimLine, s nízkou spotřebou energie bez nákladné instalace odtahu.



EAN: 4002516475088 / Číslo materiálu: 11905230 / Číslo starého materiálu: 52820460D

Vnější rozměr, šířka brutto v mm	800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1180
Hmotnost netto v kg	202,0
Hmotnost brutto v kg	213
Maximální zatížení podlahy v N	2220
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	57 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	2,30
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Velkoplošný filtr nečistot	•
Dvoustupňový filtrační systém	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Zásuvný podstavec	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Obsahuje fluorované skleníkové plyny	•
Hermeticky uzavřený systém	•
Chladivo	R450a
Množství chladiva v kg	1,35
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	605
Potenciál globálního oteplování přístroje v kg CO ₂ e	877
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•