

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem speciálně pro požadavky v oblasti facility managementu. Hmotnost náplně 8.0 kg.



- objem bubnu 73 l, hmotnost náplně 8.0 kg
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele
- Jazykově neutrální ovládací panel s otočným spínačem – M Select
- Důkladné praní – speciální programy pro mopy a utěrky
- Nejlepší možné odstranění nečistot – patent. předběž. odstředění \*

\* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516487081 / Číslo materiálu: 11905860 / Číslo starého materiálu: 51508161D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka pro věžové uspořádání
Řada	Performance
Čelní stěna	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	8,0
Objem bubnu v l	73
Otvor dvířek [Ø] v mm	300
Úhel otevření dvířek ve stupních	167
Závěs dvířek	vpravo
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben s otvory na zadní stěně bubnu	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,60
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l/kg	12,60
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,16
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh/kg	0,21
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,25
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	61,0
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,30
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,70
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	59
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	58,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,48
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	0,60
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	47
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	52
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	50
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích náveků v %	20
Počet otáček při odstředování ot/min	1400
Faktor g	535
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Select
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	96
Indikace zbývajících času	•

## PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem speciálně pro požadavky v oblasti facility managementu. Hmotnost náplně 8.0 kg.



EAN: 4002516487081 / Číslo materiálu: 11905860 / Číslo starého materiálu: 51508161D

Indikace průběhu programu	•
Ovládací panel se srozumitelnými symboly	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	2N~ 400V 50HZ
Topný výkon v kW	4,60
Celkový příkon v kW	4,80
Jištění v A	16
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	230V~
Topný výkon v kW	2,30
Celkový příkon v kW	2,50
Jištění v A	16
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo s jemným sítkem	DN 22
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	850
Vnější rozměr, šířka netto v mm	596
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	714
Vnější rozměr, výška brutto v mm	944
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	660
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	768
Hmotnost netto v kg	101,0
Hmotnost brutto v kg	105
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	1,00
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Profesionální tlumič	•
Odolná nerezová příruba	•
Dezinfekční máchání	•
EcoSpeed	•
Účinné smáčení sprchovacími žebry	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika	•
Průtokoměr	•
Komunikační otvor	•
Přidat prádlo	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DP]

profesionální pračka, Malí obří, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem  
speciálně pro požadavky v oblasti facility managementu. Hmotnost náplně 8.0 kg.