

CM 6160 Silver Edition

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct a rozmanitými kávovými specialitami pro maximální svobodu.



- Krémová mléčná pěna pro nejrůznější kávové speciality
- Perfektní výsledky a intenzivní kávové aroma – AromaticSystem
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Komfortní čištění k péči a údržbě – čisticí programy
- Nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516479673 / Číslo materiálu: 11910090 / Číslo starého materiálu: 29616008CZ

Provedení a design	
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	•
Barva	Alu-stříbrnáMetallic
Uživatelské výhody	
AromaticSystem	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programovatelné uživatelské profily	4
Šetrný kuželový mlýnek	•
Nastavení stupně namletí	•
Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy	•
Nastavitelné množství namletí	•
Nastavitelné množství vody	•
Nastavitelná teplota vody	•
Nastavitelné množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavitelné předspaření	•
TeaTimer	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
Režim Performance	•
BrilliantLight	•
Expert mód	•
MultiLingua	•
Počet druhů zrnkové kávy	1
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	1
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	300
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	300
Objem zásobníku na vodu v l	1,8
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	10
Objem odkapávací misky v l	0,8
Snadno přístupné zásobníky	•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu	•
Individuální nastavení	•
Nápojové speciality	
Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300
Ristretto klasické	•
Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•
Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•
Cappuccino dvojité	•
Latte macchiato klasické	•
Latte macchiato dvojité	•

CM 6160 Silver Edition

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct a rozmanitými kávovými specialitami pro maximální svobodu.



EAN: 4002516479673 / Číslo materiálu: 11910090 / Číslo starého materiálu: 29616008CZ

Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojitě	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Espresso macchiato klasické	•
Espresso macchiato dvojitě	•
Cappuccino italiano klasické	•
Cappuccino italiano dvojitě	•
Flat white klasická	•
Flat white dvojitá	•
Café au lait klasické	•
Café au lait dvojitě	•
Caffè latte klasické	•
Caffè latte dvojitě	•
Teplá voda klasická	•
Horká voda klasická	•
Černý čaj klasický	•
Bylinkový čaj klasický	•
Ovocný čaj klasický	•
Zelený čaj klasický	•
Bílý čaj klasický	•
Japonský čaj klasický	•
Konvice kávy	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Energeticky úsporný režim ECO	•
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,1
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,5
Komfort při údržbě	
Manuální odvápňování	•
Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•
Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•
Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Nastavitelná tvrdost vody	•
Technické údaje	
Výškově nastavitelné trysky v cm	14,0
Výškově nastavitelné trysky v cm	8,0
Šířka přístroje v mm	251
Výška přístroje v mm	359
Hloubka přístroje v mm	427
Celkový příkon v kW	1,45
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Tlak čerpadla v barech	15
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Dodávané příslušenství	
Nerezová tryska na mléko	•

CM 6160 Silver Edition

Volně stojící kávovar

s WiFiConn@ct a rozmanitými kávovými specialitami pro maximální svobodu.



EAN: 4002516479673 / Číslo materiálu: 11910090 / Číslo starého materiálu: 29616008CZ

Odvápňovací tablety

•

Čistící tablety

•

Stručný návod k obsluze na zadní straně přístroje

•

Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,