

## PDR 910 [EL]

Profesionální odtahová sušička, elektrický ohřev  
s libovolně programovatelným ovládáním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



- objem bubnu 180.00 l, hmotnost náplně 18 (8,0) lb (kg) kg –10.0 kg
- Jediněčně šetrná péče o prádlo – voštinový bubnen
- Na stupeň přesné sušení pro všechny textilie – PerfectDry
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi
- Testováno pro intenzivní užívání – jedinečná kvalita Miele

EAN: 4002516491880 / Číslo materiálu: 11924470 / Číslo starého materiálu: 52910006EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Kapacita v kg	10,0
Kapacita při poměru náplně 1 : 22,5	18 (8,0) lb (kg)
Kapacita při poměru náplně 1 : 18	10,0
Poměr náplně	1:18
Objem bubnu v l	180,00
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek [Ø] v mm	440
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vlevo
Voštinový bubnen z nerez	Ano
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon odpařování v l/h	7,40
Specifická spotřeba energie v kWh/kg	0,51
Čas programu v min	36
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Řízení programu	Řízená zbytková vlhkost
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•

## PDR 910 [EL]

Profesionální odtahová sušička, elektrický ohřev  
s libovolně programovatelným ovládním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.



EAN: 4002516491880 / Číslo materiálu: 11924470 / Číslo starého materiálu: 52910006EU

Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50/60HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	7,94
Celkový příkon v kW	8,20
Jištění v A	25
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1020
Vnější rozměr, šířka netto v mm	700
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	763
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1215
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	760
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	820
Hmotnost netto v kg	72,0
Hmotnost brutto v kg	80
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	853
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	50 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	3,90
Vybavení	
Inteligentní reverzace bubnu	•
Axiální vedení vzduchu	•
Velkoplošný filtr	•
PerfectDry	•
Žebrování Softlift	•
Funkce „šetrné“	•
Komunikační otvor	•
Osvětlení bubnu	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasiní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
WiFi sušička	•
Připojovací box	•
Modul LAN (volitelně)	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	4
Zásahové obleky [počet]	1
Zásahové bundy [počet]	2
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Pěřové přikrývky [počet]	1
Pěřové polštáře [počet]	2
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	182
Mopy, bavlna, 40 cm [počet]	42
Mopy, bavlna, 50 cm [počet]	36
Mopy, mikrovlákno, 40 cm [počet]	66
Mopy, mikrovlákno, 50 cm [počet]	47
Letní deky na koně [počet]	2

PDR 910 [EL]

Profesionální odtahová sušička, elektrický ohřev  
s libovolně programovatelným ovládním M Touch Pro pro maximální flexibilitu.