

PWM 511 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



- objem bubnu 100 l, hmotnost náplně 11,0 kg
- O 14 % nižší spotřeba vody a o 50 % nižší spotřeba elektrické energie^{*}
- komfort obsluhy s celodotýkavým barevným displejem – M Touch Pro
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 50 %^{**}, faktor g370
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

^{*} Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

^{**} Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516491767 / Číslo materiálu: 11926490 / Číslo starého materiálu: 51511007EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	11,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	11,0
Objem bubnu v l	100
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,10
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,12
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,90
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,03
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	78,4
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,37
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	54
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	75,7
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,32
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	67,8
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	0,87
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34

PWM 511 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516491767 / Číslo materiálu: 11926490 / Číslo starého materiálu: 51511007EU

Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	68,3
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,13
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	33
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	54
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	50
Počet otáček při odstředování ot/min	1100
Faktor g	370
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro samoobslužné prádelny	•
Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu	•
Programy pro čistírný oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovny	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
Programy pro domácnosti	•
Programy pro lékařské a stomatologické ordinace	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	7,95
Celkový příkon v kW	8,20
Jištění v A	20
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"

PWM 511 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
se zásobníkem na prací prostředky, s ovládním M Touch Pro.