

## PWM 909 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, kohoutem na prací roztok, M Touch Pro Plus.



- objem bubnu 80 l, hmotnost náplně 9,0 kg
- o 18 % nižší spotřeba vody a o 45 % nižší spotřeba elektrické energie\*
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 44 %\*\*, faktor g518
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

\* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

\*\* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516492252 / Číslo materiálu: 11926590 / Číslo starého materiálu: 51909025EU

### Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	9,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	9,0
Objem bubnu v l	80
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben	•

### Použití

Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•

### Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,30
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,13
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,60
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,03
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	56,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,20
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	49
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	59,3
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,23

## PWM 909 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, kohoutem na prací roztok, M Touch Pro Plus.



EAN: 4002516492252 / Číslo materiálu: 11926590 / Číslo starého materiálu: 51909025EU

Čas programu při připojení na teplou vodu v min	45
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	49,7
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	0,82
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	52,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,14
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	32
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	47
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Počet otáček při odstředování ot/min	1300
Faktor g	518
Testované provozní hodiny	30000
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro samoobslužné prádelny	•
Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovný	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
Programy pro domácnosti	•
Programy pro lékařské a stomatologické ordinace	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•

## PWM 909 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, kohoutem na prací roztok, M Touch Pro Plus.

EAN: 4002516492252 / Číslo materiálu: 11926590 / Číslo starého materiálu: 51909025EU

<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50/60HZ
Topný výkon v kW	7,95
Celkový příkon v kW	8,20
Jištění v A	16
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Užitková voda (volitelně) [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1020
Vnější rozměr, šířka netto v mm	733
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	730
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1214
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	750
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	817
Hmotnost netto v kg	140,0
Hmotnost brutto v kg	152
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	2421
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	65 dB(A) re 20 µPa
Teplota vysálané do prostoru v MJ/h	2,30
<b>Vybavení</b>	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
EcoSpeed	•
Kontrola teploty	•
Místo k odběru prací lázně	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Míra recyklace v %	95
<b>Možnosti připojení</b>	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
<b>Kapacita</b>	
Ochranné dýchací masky [počet]	13
Zásahové přilby [počet]	2

## PWM 909 [EL DV DD ST]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, kohoutem na prací roztok, M Touch Pro Plus.



EAN: 4002516492252 / Číslo materiálu: 11926590 / Číslo starého materiálu: 51909025EU

Zásahové obleky [počet]	1
Zásahové bundy [počet]	2
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Péřové přikrývky [počet]	1
Péřové polštáře [počet]	2
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	204
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	42
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	33
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	66
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	43
Mopy, Office, 100 g [počet]	55
Mopy, Stairway, 150 g [počet]	35
Letní deky na koně [počet]	2
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•