

## PWM 909 [EL DP DD ST]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, kohoutem na prací roztok, M Touch Pro Plus.



- objem bubnu 80 l, hmotnost náplně 9,0 kg
- O 18 % nižší spotřeba vody a o 45 % nižší spotřeba elektrické energie\*
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 44 %\*\*, faktor g518
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

\* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

\*\* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516492269 / Číslo materiálu: 11926620 / Číslo starého materiálu: 51909032EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	9,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	9,0
Objem bubnu v l	80
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro samoobslužné prádelny	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízďárny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,30
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,13
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,60
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,03
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	56,2
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,20
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	49
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	59,3
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,23
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	45

## PWM 909 [EL DP DD ST]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, kohoutem na prací roztok, M Touch Pro Plus.



EAN: 4002516492269 / Číslo materiálu: 11926620 / Číslo starého materiálu: 51909032EU

Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	49,7
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	0,82
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	52,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,14
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	32
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	47
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Počet otáček při odstředování ot/min	1300
Faktor g	518
Testované provozní hodiny	30000
<b>Řídicí jednotka</b>	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
<b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro samoobslužné prádelny	•
Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovny	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
Programy pro domácnosti	•
Programy pro lékařské a stomatologické ordinace	•
<b>dávkování</b>	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Druh ohřevu	Elektro

PWM 909 [EL DP DD ST]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem  
se zásobníkem na prací prostředky, kohoutem na prací roztok, M Touch Pro Plus.