

PWM 909 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – libovolně programovatelné.



- objem bubnu 80 l, hmotnost náplně 9,0 kg
- O 18 % nižší spotřeba vody a o 45 % nižší spotřeba elektrické energie*
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 44 %**, faktor g518
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

** Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516492320 / Číslo materiálu: 11926670 / Číslo starého materiálu: 51909008EU

| Provedení a konstrukce | |
|---|--------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance Plus |
| Čelní stěna | Ocelově šedá |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg | 9,0 |
| Poměr náplně | 1:9 |
| Kapacita v kg | 9,0 |
| Objem bubnu v l | 80 |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 370 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 180 |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Automatický zámek dvířek | • |
| Bezúdržbový synchronní motor | • |
| Voštinový buben | • |
| Použití | |
| Vhodné pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Vhodné pro facility management | • |
| Vhodné pro samoobslužné prádelny | • |
| Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy | • |
| Vhodné pro čistírny oděvů | • |
| Vhodné pro prádelny a mandlovny | • |
| Vhodné pro řemeslnou výrobu | • |
| Vhodné pro hasiče a záchranné služby | • |
| Vhodné pro hřebčiny a jízďárny | • |
| Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy | • |
| Vhodné pro nemocnice | • |
| Vhodné pro kempy | • |
| Vhodné pro sportovní kluby | • |
| Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness | • |
| Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace | • |
| Vhodné pro petrochemický průmysl | • |
| Vhodné pro potravinářský průmysl | • |
| Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení | • |
| Vhodné pro státní/sociální zařízení | • |
| Výkonové údaje | |
| Prověřená účinnost proti virům | • |
| Testovaná hygiena | • |
| Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg | 6,30 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg | 0,13 |
| Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg | 6,60 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg | 0,03 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l | 56,2 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh | 1,20 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v min | 49 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l | 59,3 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh | 0,23 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v min | 45 |

PWM 909 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – libovolně programovatelné.



EAN: 4002516492320 / Číslo materiálu: 11926670 / Číslo starého materiálu: 51909008EU

| | |
|--|-----------------------|
| Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l | 49,7 |
| Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh | 0,82 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min | 34 |
| Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l | 52,0 |
| Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh | 0,14 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min | 32 |
| Zbytková vlhkost při studeném oplachu v % | 47 |
| Zbytková vlhkost při teplém oplachu v % | 44 |
| Počet otáček při odstředování ot/min | 1300 |
| Faktor g | 518 |
| Testované provozní hodiny | 30000 |
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládání | M Touch Pro Plus |
| Programovatelné | Volně programovatelné |
| Maximální předvolba startu v hodinách | Libovolně volitelné |
| Indikace zbývajících času | • |
| Indikace průběhu programu | • |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| Zákl. programy/pro cílové sk. | |
| Základní programy | • |
| Programy pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou | • |
| Programy pro facility management | • |
| Programy pro samoobslužné prádelny | • |
| Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu | • |
| Programy pro čistírny oděvů | • |
| Programy pro prádelny a mandlovny | • |
| Programy pro řemeslnou výrobu | • |
| Programy pro hasiče a záchranné služby | • |
| Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje | • |
| Programy pro univerzity, mateřské školy a školy | • |
| Programy pro nemocnice | • |
| Programy pro restaurace s rychlým občerstvením | • |
| Programy pro kempy | • |
| Programy pro sportovní kluby | • |
| Programy pro kosmetiku, wellness a fitness | • |
| Programy pro domácnosti | • |
| Programy pro lékařské a stomatologické ordinace | • |
| dávkování | |
| Zásobník na prací prostředky | 3 přihrádky |
| Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství) | • |
| Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet] | 6 |
| Indikace prázdného stavu | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Druh ohřevu | Elektro |

PWM 909 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro Plus – libovolně programovatelné.