

## APWM 017

Stojan dávkovacího čerpadla

se šikmým dnem pro úplné vyprázdnění obalu tekutého média.



- Vhodné pro montáž skříně dávkovacího čerpadla DOS G2
- Vhodné pro montáž jednotky dávkovacího čerpadla DOS GP3
- Se 4 řídicími kolečky pro maximální pohyblivost
- vhodné k montáži dávkovacích čerpadel Brightwell/systému APWM 054

EAN: 4002516501404 / Číslo materiálu: 11933700 / Číslo starého materiálu: 59510017EU

Produktové zařazení	
Pračky	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•

APWM 017

Stojan dávkovacího čerpadla

se šikmým dnem pro úplné vyprázdnění obalu tekutého média.

EAN: 4002516501404 / Číslo materiálu: 11933700 / Číslo starého materiálu: 59510017EU



PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Dávkovací systém	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Elektrické připojení	OHNE
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1030
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1000
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	371
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1152
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	413
Hmotnost netto [kg]	9,00
Hmotnost brutto v kg	10,00