

APLW 869
Akumulátor
pro použití v modelu ATT 86.



- doba nabíjení 5 hodin
- nabíječka APLW 868 je dostupná zvlášť
- nabíjecí kapacita: 2,9 Ah

EAN: 4002516562016 / Číslo materiálu: 11936210 / Číslo starého materiálu: 69686900D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Úložný/transportní systém	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Plast
Barva	Modrá, Šedá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	239
Vnější rozměr, šířka netto v mm	117
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	75
Vnější rozměr, výška brutto v mm	125
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	165
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	350
Hmotnost netto v kg	2,85
Hmotnost brutto v kg	3,01
Normy, zkušební a id. označení	
CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
Směrnice RoHS	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX1	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX5	•
GS – testovaná bezpečnost	•
TÜV	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•