

PFD 100 SmartBiz

Volně stojící myčka nádobí

pro použití, při nichž běžné domácí myčky nádobí narážejí na své hranice.



- mycí výkon: 13 sad nádobí za pouhých 36 min^{*}
- intuitivní obsluha díky přehlednému uspořádání ovládacího panelu
- Vše naprosto suché – podpora sušení AutoOpen
- flexibilní umístění mytých předmětů pro ty nejlepší výsledky mytí

^{*} V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.



EAN: 4002516521891 / Číslo materiálu: 11962870 / Číslo starého materiálu: 61010000EP2

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící myčka, přední plnění
Řada	SmartBiz
Mycí systém	Myčka s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a předním plněním
Počet úrovní mytí	2
Čelní stěna	briliantová bílá
Víko	Plast
Boční stěny	Briliantová bílá
Barva ovládacího panelu	CleanSteel
Použití	
Vhodné pro penzióny	•
Vhodné pro univerzity a školy	•
Vhodné pro kanceláře a agentury	•
Vhodné pro domácnosti	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Oběhové čerpadlo, Q _{max} v l/min	75
Nejkratší čas programu v min	36
Maximální teplota oplachování ve °C	75
Čistící výkon počet jídelních souprav/šarže	13
Životnost v cyklech mytí	12500
Miele MOVE	
Možnost propojení s portálem Miele MOVE	•
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Elektronické ovládání
Výběr programů	Tlačítka pro volbu programu
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Programy [počet]	8
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Kontrola sít	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	1,90
Celkový příkon v kW	2,10
Jištění v A	10-16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,70
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená nebo teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v barech	1,00-10,00
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•

PFD 100 SmartBiz

Volně stojící myčka nádobí

pro použití, při nichž běžné domácí myčky nádobí narážejí na své hranice.



EAN: 4002516521891 / Číslo materiálu: 11962870 / Číslo starého materiálu: 61010000EP2

Maximální tvrdost vody v mmol/l	6,50
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Délka přívodní hadice vody v cm	150
Délka vypouštěcí hadice vody v cm	150
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	845
Vnější rozměr s víkem, výška v mm	845
Vnější rozměr, šířka v mm	598
Vnější rozměr, hloubka v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	970
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	690
Užitný mycí prostor, výška v mm	540
Užitný mycí prostor, šířka v mm	510
Užitný mycí prostor, hloubka horního koše v mm	450
Užitný mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	450
Výška zásuvky nad podlahou v mm	210
Nezbytná šířka výklenku v mm	600
Hmotnost netto v [kg]	56
Hmotnost brutto v kg	64
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1000
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA)	0,0
Programy	
Univerzální	•
Krátký	•
Hygiena	•
Studená/předmytí	•
Sklenice	•
Plasty	•
Energeticky úsporný/ECO	•
Intenzivní	•
Košové uspořádání	
Košové vybavení Comfort	•
Odkládací plocha na šálky FlexCare [počet]	2
Koš na příbory	•
Výškově nastavitelný horní koš	•
Vybavení	
Sušení	Aktivní kondenzační sušení, Dodatečné sušení, Podpora sušení AutoOpen
1 kombinovaný dávkovač na prášek a leštidlo/dvířka	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli	•
AutoClose	•
Eko informace	•
Brilliant GlassCare	•
Dětská pojistka	•
Nastavitelná teplota oplachu	•
Optické rozhraní	•
SmartStart	•

PFD 100 SmartBiz

Volně stojící myčka nádobí

pro použití, při nichž běžné domácí myčky nádobí narážejí na své hranice.



EAN: 4002516521891 / Číslo materiálu: 11962870 / Číslo starého materiálu: 61010000EP2

Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	•
Modul WiFi	•
Hospodárnost a udržiteľnosť	
Kapacita náplně pro program ECO v jídelních sadách	13
Třída energetické účinnosti (A–G)	E
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 mycích cyklů v kWh	93
Spotřeba vody v programu ECO na jeden mycí cyklus v l	12,0
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	C
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	46
Délka programu ECO v min	250
Možnosti připojení	
Externí dávkovací modul na tekuté mycí prostředky	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
VDE	•
Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení	•
EN 1717	•