

## KDN 7724 E Active

Vestavná chladnička s mrazničkou

se zásuvkami DailyFresh a ExtraCool, komfortním LED osvětlením a funkcí NoFrost.



- 2 zásuvky, 1 s regulovatelnou vlhkostí – DailyFresh a ExtraCool
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- Rychlé zchlazení potravin díky automatickému superchlazení



EAN: 4002516531890 / Číslo materiálu: 11990710 / Číslo starého materiálu: 38772450EU1

<b>Kategorie přístrojů</b>	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
<b>Provedení</b>	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
<b>Design</b>	
Osvětlení chladicí zóny	LED
<b>Komfort při obsluze</b>	
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Řídicí jednotka</b>	
Koncepce ovládání	EasyControl
Možnost vypnout chladicí část	Ne
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Superchlazení	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	2
Režim párty	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>	
Počet odkládacích ploch	4
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Počet polic na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	3
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>	
Počet mrazicích zásuvek	3
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	E
Roční spotřeba energie v kWh	233,97
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,64
<b>Bezpečnost</b>	
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	1772
Maximální výška výklenku v mm	1780
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	541
Výška přístroje v mm	1772
Hloubka přístroje v mm	548
Hmotnost v kg	51,6
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	15

## KDN 7724 E Active

Vestavná chladnička s mrazničkou

se zásuvkami DailyFresh a ExtraCool, komfortním LED osvětlením a funkcí NoFrost.




EAN: 4002516531890 / Číslo materiálu: 11990710 / Číslo starého materiálu: 38772450EU1

Maximální zatížení čelní strany dveří mrazicí části v kg	15
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna v l	184
4hvězdičková mrazicí zóna v l	76
Celkový užitečný objem v l	260
Doba skladování při poruše v h	9
Kapacita mražení v kg/24 h	4,00
Třída úrovně emisí hluku (A-D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	35
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,3
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Příhrádka na vejce	•
Miska na led	•


## KDN 7724 E Active

Vestavná chladnička s mrazničkou


se zásuvkami DailyFresh a ExtraCool, komfortním LED osvětlením a funkcí NoFrost.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation drawings)



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote\*) (installation drawings)



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation (footnote\*) (installation drawings)