

PDW 909 [EL DP DD]

Věžové uspořádání pračky a sušičky Professional, elektro, vypouš. čerpadlo

Pro praní/sušení prádla na minimálním prostoru.



- objem bubnu 80 l nebo 180 l, hmotnost náplně 2x 9.0 kg
- O 18 % nižší spotřeba vody a o 45 % nižší spotřeba elektrické energie*
- ergonomie – středová řídicí jednotka M Touch Pro (Plus)
- Vysoká kapacita prádla – krátké programy
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516533412 / Číslo materiálu: 11994140 / Číslo starého materiálu: 51909510EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka pro v. uspořádání
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Ocelově šedá
Kapacita pračky v kg	9,0
Kapacita sušičky v kg	9,0
Poměr náplně pračky	1:9
Poměr náplně sušičky	1:20
Objem bubnu pračky v l	80
Objem bubnu sušičky v l	180
Systém sušení	Odtah
Otvor dvířek pračky [Ø] v mm	370
Otvor dvířek sušičky [Ø] v mm	440
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	Praní vpravo/sušení vlevo
Automatický zámek dvířek	•
Voštinový buben	•
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody v l/kg	6,60
Specifická spotřeba energie pračky v kWh/kg	0,03
Čas programu pračky v min	45
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	47
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Počet otáček pračky při odstředování v ot/min	1300
Faktor g pračky	518
Řídicí jednotka	
Typ ovládání pračky	M Touch Pro Plus
Typ ovládání sušičky	M Touch Pro
Programovatelnost pračky	Frei Programmierbar
Programovatelnost sušičky	Programmierbar
Maximální předvolba startu pračky v hodinách	Frei wählbar
Maximální předvolba startu sušičky v hodinách	24

PDW 909 [EL DP DD]

Věžové uspořádání pračky a sušičky Professional, elektro, vypouš. čerpadlo

Pro praní/sušení prádla na minimálním prostoru.



EAN: 4002516533412 / Číslo materiálu: 11994140 / Číslo starého materiálu: 51909510EU

Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro samoobslužné prádelny	•
Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovny	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
Programy pro domácnosti	•
Programy pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Dávkování pračky	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu pračky	Elektro
Druh ohřevu sušičky	Elektro
Elektrická přípojka pračky	3 AC 230 V 50 Hz
Topný výkon pračky v kW	7,95
Celkový příkon pračky v kW	8,20
Jištění pračky v A	20,0
Elektrická přípojka sušičky	3 AC 230 V 50 Hz
Topný výkon sušičky v kW	7,94
Celkový příkon sušičky v kW	8,20
Jištění sušičky v A	25,0
Možné varianty napětí	
Elektrická přípojka pračky	3 AC 230 V 50 Hz
Topný výkon pračky v kW	7,95
Celkový příkon pračky v kW	8,20
Jištění pračky v A	20,0
Elektrická přípojka sušičky	3 AC 230 V 50 Hz
Topný výkon sušičky v kW	7,94
Celkový příkon sušičky v kW	8,20
Jištění sušičky v A	25,0
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Užitková voda (volitelně) [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo	DN 22

PDW 909 [EL DP DD]

Věžové uspořádání pračky a sušičky Professional, elektro, vypouš. čerpadlo

Pro praní/sušení prádla na minimálním prostoru.

EAN: 4002516533412 / Číslo materiálu: 11994140 / Číslo starého materiálu: 51909510EU

Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1940
Vnější rozměr, šířka netto v mm	692
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	761
Hmotnost netto v kg	208,0
Hmotnost brutto v kg	232,0
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	3235
Hmotnost netto v kg	139,00
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	63 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané pračkou do prostoru v MJ/h	3,00
Teplo vysálané sušičkou do prostoru v MJ/h	1,62
Vybavení	
Pračka s dezinfekčním mácháním	•
Kontrola teploty pračky	•
Pračka s průtokoměrem	•
Pračka se speciálním topným tělesem	•
Inteligentní reverzace bubnu sušičky	•
Sušička s axiálním vedením vzduchu	•
Sušička s velkoplošným filtrem	•
Sušička PerfectDry	•
Sušička prádla s žebrovaním Softlift	•
Sušička s funkcí „šetřné“	•
Koš do sušičky (volitelně)	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
LAN pračka	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	13
Zásahové obleky [počet]	1
Zásahové bundy [počet]	2
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Péřové přikrývky [počet]	1
Péřové polštáře [počet]	2
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	204
Mopy, bavlna, 40 cm [počet]	42
Mopy, bavlna, 50 cm [počet]	33
Mopy, mikrovlákno, 50 cm [počet]	47
Letní deky na koně [počet]	2
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti střikající vodě IPX4	•

PDW 909 [EL DP DD]

Věžové uspořádání pračky a sušičky Professional, elektro, vypouš. čerpadlo

Pro praní/sušení prádla na minimálním prostoru.



EAN: 4002516533412 / Číslo materiálu: 11994140 / Číslo starého materiálu: 51909510EU

WEEE

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES

•

•