

PWM 509 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, s ovládaním M Touch Pro.



EAN: 4002516539940 / Číslo materiálu: 12004780 / Číslo starého materiálu: 51509003EU

Konstrukce a provedení	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelově šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	9,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	9,0
Objem bubny v l	80
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben	•
Oblasti použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovný	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Údaje o výkonu	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,03
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	61,3
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,30
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	54
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	64,6
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,30
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	54,2
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	0,90
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34

- objem bubny 80 l, maximální hmotnost náplně 9,0 kg
- O 14 % nižší spotřeba vody a o 50 % nižší spotřeba elektrické energie¹
- komfort obsluhy s celodotýkavým barevným displejem – M Touch Pro
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 48 %², faktor g441
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

¹ Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

² Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

PWM 509 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516539940 / Číslo materiálu: 12004780 / Číslo starého materiálu: 51509003EU

Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	56,7
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,20
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	32
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	54
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	48
Počet otáček při odstředování ot/min	1200
Faktor g	441
Testované provozní hodiny	30000
Ovládání	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbyvajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro samoobslužné prádelny	•
Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu	•
Programy pro čistírný oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovny	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•
Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
Programy pro domácnosti	•
Programy pro lékařské a stomatologické ordinace	•
Dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Základní elektroinstalace	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3 AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	7,95
Celkový příkon v kW	8,20
Jištění v A	20

PWM 509 [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516539940 / Číslo materiálu: 12004780 / Číslo starého materiálu: 51509003EU

Přípojka na vodu/odpad	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Užitková voda (volitelně) [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo	DN 22
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1020
Vnější rozměr, šířka netto v mm	700
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	718
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1214
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	750
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	817
Hmotnost netto v kg	140,0
Hmotnost brutto v kg	152
Maximální zatížení podlahy v N	2421
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	65 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	2,30
Vybavení	
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	95
Možnosti připojení	
Inkasiní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Syntetické ložní prádlo [počet]	1
Syntetické polštáře [počet]	2
Péřové přikrývky [počet]	1
Péřové polštáře [počet]	2
Normy, zkušební a id. označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•