

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



- objem bubnu 80 l, maximální hmotnost náplně 9,0 kg
- optimální čistota, nejlepší spotřeba – inovativní technika Miele
- komfort obsluhy s celodotýkovým barevným displejem – M Touch Pro
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 44 %, faktor g441
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

EAN: 4002516539964 / Číslo materiálu: 12004800 / Číslo starého materiálu: 51509005EU

| Provedení a konstrukce | |
|--|--------------------------|
| Provedení | Pračka s předním plněním |
| Řada | Performance |
| Čelní stěna | Ocelově šedá |
| Barva ovládacího panelu | Nerez |
| Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg | 9,0 |
| Poměr náplně | 1:9 |
| Kapacita v kg | 9,0 |
| Objem bubnu v l | 80 |
| Otvor dvířek [Ø] v mm | 370 |
| Úhel otevření dvířek ve stupních | 180 |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Automatický zámek dvířek | • |
| Bezúdržbový synchronní motor | • |
| Voštinový buben | • |
| Použití | |
| Vhodné pro facility management | • |
| Výkonové údaje | |
| Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg | 6,80 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg | 0,14 |
| Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg | 7,20 |
| Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg | 0,03 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l | 61,3 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l | 94,8 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh | 1,30 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 1,59 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v min | 54 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l | 64,6 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l | 94,0 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh | 0,30 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 0,70 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v min | 49 |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min | 46 |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min | 41 |
| Zbytková vlhkost při studeném oplachu v % | 47 |
| Zbytková vlhkost při teplém oplachu v % | 44 |
| Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návléků v % | 25 |
| Počet otáček při odstředování ot/min | 1200 |
| Faktor g | 441 |
| Testované provozní hodiny | 30000 |
| Řídicí jednotka | |
| Typ ovládání | M Touch Pro |

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



EAN: 4002516539964 / Číslo materiálu: 12004800 / Číslo starého materiálu: 51509005EU

| | |
|--|---------------------------|
| Programovatelné | programovatelné |
| Maximální předvolba startu v hodinách | Libovolně volitelné |
| Indikace zbývajících času | • |
| Indikace průběhu programu | • |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| Zákl. programy/pro cílové sk. | |
| Základní programy | • |
| Programy pro hotelnictví a gastronomii | • |
| Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou | • |
| Programy pro facility management | • |
| Programy pro samoobslužné prádelny | • |
| Programy pro obytné domy a bytovou výstavbu | • |
| Programy pro čistírny oděvů | • |
| Programy pro prádelny a mandlovný | • |
| Programy pro řemeslnou výrobu | • |
| Programy pro hasiče a záchranné služby | • |
| Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje | • |
| Programy pro univerzity, mateřské školy a školy | • |
| Programy pro nemocnice | • |
| Programy pro restaurace s rychlým občerstvením | • |
| Programy pro kempy | • |
| Programy pro sportovní kluby | • |
| Programy pro kosmetiku, wellness a fitness | • |
| Programy pro domácnosti | • |
| Programy pro lékařské a stomatologické ordinace | • |
| dávkování | |
| Zásobník na prací prostředky | 3 přihrádky |
| Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství) | • |
| Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet] | 6 |
| Indikace prázdného stavu | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Druh ohřevu | Elektro |
| Elektrická přípojka | 3 AC 230V 50/60HZ |
| Topný výkon v kW | 7,95 |
| Celkový příkon v kW | 8,20 |
| Jištění v A | 20 |
| Přípojka přívodu a odvodu vody | |
| Studená voda [počet] | 1x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Teplá voda [počet] | 1x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Užitková voda (volitelně) [počet] | 1x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Vypouštěcí ventil | DN 70 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 1020 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 700 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 730 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 1214 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 750 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 817 |
| Hmotnost netto v kg | 140,0 |
| Hmotnost brutto v kg | 152 |

PWM 509 Mop Star [EL DV DD]

Profesionální pračka, elektrický ohřev, s odtokovým ventilem se zásobníkem na prací prostředky, M Touch Pro, pro facility management.



EAN: 4002516539964 / Číslo materiálu: 12004800 / Číslo starého materiálu: 51509005EU

| | |
|---|--------------------|
| Maximální zatížení podlahy v N/m ² | 2421 |
| Emisní hodnoty | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h | 2,30 |
| Vybavení | |
| Patentované odvodnění před začátkem cyklu | • |
| Příprava utěrek | • |
| Trojrozměrná kontrola nevyváženosti | • |
| Dezinfekční máchání | • |
| Kontrola teploty | • |
| Speciální topné těleso | • |
| Množstevní automatika+ | • |
| Průtokoměr | • |
| Přidat prádlo | • |
| Výběr programu pomocí barevných rámečků | • |
| Příslušenství nezávislé na přístroji | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Míra recyklace v % | 95 |
| Možnosti připojení | |
| Inkasní systém (volitelně) | • |
| Optické rozhraní pro servisní přístup | • |
| Systém vypnutí ve špičce/energetický management (volitelně) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Připojovací box | • |
| Normy, zkušební a identifikační označení | |
| CE | • |
| VDE EMC | • |
| VDE | • |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES | • |