

Classic C1
Podlahový vysavač
s teleskopickou trubicí pro pohodlné vysávání



- Energeticky úsporné vysávání – 800 W
- Všestranné použití – univerzální podlahová hubice
- Mimořádně komfortní nastavení výšky díky teleskopické trubici Comfort
- Mimořádně lehký – 5,8 kg včetně příslušenství
- Snadné vysávání větších ploch díky akčnímu rádiu 9 m

EAN: 4002516554042 / Číslo materiálu: 12030000 / Číslo starého materiálu: 41BAF500SEE

Provedení	
Sáčkový podlahový vysavač	•
Označení produktu	Classic C1
Varianta motoru	PowerLine
Typ přístroje	SBAF5
Barva přístroje	Mangově červená
Komfort při obsluze	
Elektronická regulace výkonu	6stupňový otočný volič
XXL rukojeť	•
Sací trubice	Kompaktní teleskopická trubice Comfort
Parkovací systém pro přestávky ve vysávání	•
Parkovací systém pro odstavení	Na jedné straně
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Jmenovitý příkon ve W	800
Mobilita	
Šetrná kolečka na ocelových osách	•
3bodové řízení	•
Akční rádius v m	9
Délka kabelu v m	5,5
Filtrační systém	
Typ sáčku do vysavače	HyClean GN
Objem sáčku v l	4,5
Indikace výměny sáčku	•
Vzduchový filtr	Filtr AirClean Plus
Motorový filtr	•
Bezpečnost	
Spojovací pojistka pro podlahovou hubici a rukojeť	•
Automatické polohování sáčku	•
Technické údaje	
Výkon ve watttech	800
Hlasitost v dB	79,0
Šířka v mm	463
Výška v mm	221
Hmotnost v kg	5,5
Dodávané příslušenství	
Třídílné příslušenství	na držáku VarioClip
Hubice na čalounění	•
Hubice pro vysávání spár	•
Sací štětec z umělých štětín	•
Podlahová hubice SBD 355-3	•
Filtr	Filtr AirClean Plus
Čistící kartáč	Ne