

Complete C2 Tango - SFAF5  
Podlahový vysavač  
s účinným motorem pro energeticky úsporné vysávání



- Všestranné použití – univerzální podlahová hubice
- Snadné vysávání větších ploch díky akčnímu rádiu 10 m
- Maximální výkon – 890 W
- Komfortní a všestranné s integrovaným třídičným příslušenstvím

EAN: 4002516556053 / Číslo materiálu: 12034980 / Číslo starého materiálu: 41FAF530SEE

<b>Provedení</b>	
Sáčkový podlahový vysavač	•
Označení produktu	Complete C2
Varianta motoru	PowerLine
Typ přístroje	SFAF5
Barva přístroje	Mangově červená
<b>Komfort při obsluze</b>	
Elektronická regulace výkonu	6stupňový otočný volič
Ergonomické držadlo	•
Ergonomická rukojeť	•
Systém Silence	•
Sací trubice	Teleskopická trubice Comfort
Parkovací systém pro přestávky ve vysávání	•
Parkovací systém pro odstavení	Z obou stran
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Jmenovitý příkon ve W	890
<b>Mobilita</b>	
Šetrná kolečka na ocelových osách	•
3bodové řízení	•
Akční rádius v m	10
Délka kabelu v m	6,5
<b>Filtrační systém</b>	
Typ sáčku do vysavače	HyClean GN
Objem sáčku v l	4,5
Indikace výměny sáčku	•
Vzduchový filtr	Filtr AirClean
Motorový filtr	•
<b>Bezpečnost</b>	
Spojovací pojistka pro podlahovou hubici a rukojeť	•
Automatické polohování sáčku	•
Ochranná lišta	•
<b>Technické údaje</b>	
Maximální výkon	890
Hlasitost v dB	80,0
Šířka v mm	487
Výška v mm	227
Hmotnost v kg	7,0
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Třídičné příslušenství	integrovány
Hubice na čalounění	•
Sací štětec z umělých štětín	•
Podlahová hubice SBD 355-3	•
Filtr	Filtr AirClean
Čistící kartáč	Ne