


D 800-3500 [G] LACO

Korytový mandl, plyn

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3500 mm.




- výkon 265.0 kg/h*, průměr válce 800 mm, pracovní šířka??
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – efektivní systém cirkulace oleje
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

EAN: 4002516556732 / Číslo materiálu: 12035410 / Číslo starého materiálu: 53803535D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	800
Pracovní šířka v mm	3500
Materiál koryta	Ocel
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba)
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst' (volitelně), Polyesterová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	265,0
Řídicí jednotka	
Dotykový displej (volitelně)	Touch-Display LACO (Option)
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	3,0
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	12,0
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	3N AC 400-440V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon ohřevu plynem v kW	140,00
Celkový příkon v kW	6,32
Jištění v A	40
Teplonosné médium	
Olejové oběhové čerpadlo	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1615
Vnější rozměr, šířka v mm	4765
Vnější rozměr, hloubka v mm	2115
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1700
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	4800
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1900
Hmotnost netto v kg	3600
Hmotnost brutto v kg	3630
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa
Vybavení	
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•

D 800-3500 [G] LACO
Korytový mandl, plyn
se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3500 mm.



EAN: 4002516556732 / Číslo materiálu: 12035410 / Číslo starého materiálu: 53803535D

Snímače prádla	•
Odkládací vana	•
Zpětné vedení prádla (volitelně)	•
Otočný volič pro dvě teploty (volitelně)	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Skládání (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•