

KM 6521 FR

Elektrická varná deska

s 1 varnou zónou/zónou pro pekáč a 1 zónou Vario za výhodnou cenu.



- Jednoduché ovládání – EasySelect
- Podmanivý design – šířka 614 mm 614 mm s obvodovým rámem
- Velmi flexibilní 4 varné zóny vč. 1 zóny pro pekáč a 1 zóny Vario
- Komfortní – automatika předvaření pro každou varnou zónu
- Bezpečné – 3stupňová indikace zbytk. tepla pro každou varnou zónu

EAN: 4002516573777 / Číslo materiálu: 12048010 / Číslo starého materiálu: 26652110D

Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Elektro
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Barva sklokeramiky	Černá
Nerezový rám	•
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Povrchová montáž / bez rámu pro zapuštění	–/–
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných zón / varných oblastí	–/–
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 120 / Ø 210
Maximální výkon ve W	1200/2200
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velikost v mm	Ø 145
Maximální výkon ve W	1200
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna/zóna pro pekáč
Velikost v mm	Ø 170 / 170x265
Maximální výkon ve W	1500/2400
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velikost v mm	Ø 160
Maximální výkon ve W	1500
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky	EasySelect
Rozšíření varných zón	•
Barva zobrazení	Žlutá
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Využití zbytkového tepla	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0

KM 6521 FR

Elektrická varná deska

s 1 varnou zónou/zónou pro pekáč a 1 zónou Vario za výhodnou cenu.



EAN: 4002516573777 / Číslo materiálu: 12048010 / Číslo starého materiálu: 26652110D

Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	10
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	10
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	10
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Technické údaje	
Rozměry (v × š × h) v mm	43 x 614 x 514
Rozměry v mm (šířka)	614
Rozměry v mm (výška)	43
Rozměry v mm (hloubka)	514
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	600 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500 mm
Hmotnost v kg	9
Celkový příkon v kW	7,30
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
Škrabka na sklokeramiku	•
Přípojovací kabel	Ano

