

KM 6523 FL

Elektrická varná deska

bez rámu pro zapuštění do pracovní desky pro mimořádně elegantní vzhled kuchyně.



- Jednoduché ovládání – EasySelect
- Moderní design – šířka 752 mm
752 mm bez rámu pro zapuštění
- Mimořádně flexibilní – 4 varné zóny
včetně 1 varné zóny Vario
- Komfortní – automatika předvaření
pro každou varnou zónu
- Bezpečné – 3stupňová indikace
zbytk. tepla pro každou varnou zónu

EAN: 4002516573272 / Číslo materiálu: 12048070 / Číslo starého materiálu: 26652370D

Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Elektro
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Barva sklokeramiky	Černá
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 120 / Ø 210
Maximální výkon ve W	1200/2200
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velikost v mm	Ø 145
Maximální výkon ve W	1200
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna/zóna pro pekáč
Velikost v mm	Ø 170 / 170x290
Maximální výkon ve W	1500/2600
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velikost v mm	Ø 180
Maximální výkon ve W	1800
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky	EasySelect
Rozšíření varných zón	•
Barva zobrazení	Žlutá
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Využití zbytkového tepla	•
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•

KM 6523 FL

Elektrická varná deska

bez rámu pro zapuštění do pracovní desky pro mimořádně elegantní vzhled kuchyně.




EAN: 4002516573272 / Číslo materiálu: 12048070 / Číslo starého materiálu: 26652370D

Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	45 x 752 x 492
Rozměry v mm (šířka)	752
Rozměry v mm (výška)	45
Rozměry v mm (hloubka)	492
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	45
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	730
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	470
Hmotnost v kg	10
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	756
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	496
Celkový příkon v kW	7,80
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
Škrabka na sklokeramiku	•
Připojovací kabel	Ano

KM 6523 FL

Elektrická varná deska

bez rámu pro zapuštění do pracovní desky pro mimořádně elegantní vzhled kuchyně.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)