

DAW 1920 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 898 mm
- Vysoký výkon – 645 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupeň
- rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- účinná filtrace – 10vrstvý kovový tukový filtr
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci

A

EAN: 4002516588436 / Číslo materiálu: 12061590 / Číslo starého materiálu: 28W1920ED

<b>Provedení</b>	
Nástěnný odsavač par	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 36-P
<b>Design</b>	
Barva	Nerez
<b>Komfort při obsluze</b>	
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	49,8
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	3
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	350 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	255
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	400
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	645
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	39,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	235
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	390
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	620
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0


DAW 1920 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



EAN: 4002516588436 / Číslo materiálu: 12061590 / Číslo starého materiálu: 28W1920ED

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	60,0
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	673–993
Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm	803–1123
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	673
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	993
Výška těla odsavače v mm	50
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	803
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1123
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	15,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,24
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrda v mm	150
Teleskopický komín	•
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Zpětná klapka	•
<b>Příslušenství k dokoupení</b>	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DAW 1920 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings