

DAW 1920 Active
Nástěnný odsávač par
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 898 mm
- Vysoký výkon – 645 m³/h na intenzivní stupeň
- rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- účinná filtrace – 10vrstvý kovový tukový filtr
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci

A

EAN: 4002516588436 / Číslo materiálu: 12061590 / Číslo starého materiálu: 28W1920ED

Provedení	
Nástěnný odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 36-P
Design	
Barva	Nerez
Komfort při obsluze	
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	49,8
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	3
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	350 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	255
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	400
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	645
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	62,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	39,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	235
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	390
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	620
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0

DAW 1920 Active
Nástěnný odsávač par
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



EAN: 4002516588436 / Číslo materiálu: 12061590 / Číslo starého materiálu: 28W1920ED

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 50,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 60,0

Technické údaje

Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm 673–993

Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm 803–1123

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum 673

Šířka těla odsavače v mm 898

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum 993

Výška těla odsavače v mm 50

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum 803

Hloubka těla odsavače v mm 500

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum 1123

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm 450

Hmotnost netto v kg 15,0

Délka elektrického přívodního kabelu v m 1,4

Ochranná zástrčka •

Celkový příkon v kW 0,24

Napětí ve V 230

Jištění v A 10

Počet fází 1

Frekvence v Hz 50

Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru •

Připojení odtahu nahoru a dozadu •

Průměr odtahového hrda v mm 150

Teleskopický komín •


Dodávané příslušenství

Zpětná klapka •

Příslušenství k dokoupení

Aktivní uhlíkový filtr Nein

DAW 1920 Active
Nástěnný odsávač par
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



DAW1920, DAW1922W Living, Installation drawings