

DAW 1620 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 598 mm
- Vysoký výkon – 640 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupeň
- rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- účinná filtrace – 10vrstvý kovový tukový filtr
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci



EAN: 4002516588429 / Číslo materiálu: 12061600 /  
Číslo starého materiálu: 28W1620ED

<b>Všeobecné údaje</b>	
Označení modelu	DAW 1620 Active
Číslo materiálu výrobce	12061600
Číslo EAN	4002516588429
Marketingová třída	Silver
<b>Provedení</b>	
Nástěnný odsavač par	•
<b>Typ a provedení přístroje</b>	
Barva přístroje	Nerezová ocel
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKFS 36-P
<b>Komfort při obsluze</b>	
Elektronické ovládání	•
EasySwitch	•
Obsluha	EasySwitch
Intenzivní stupně	1
<b>Účinnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	49,9
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
<b>Filtrační systém</b>	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce	2
<b>Osvětlení</b>	
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	390 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	250
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	395
Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	640
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	52,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	62,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	57,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	235


DAW 1620 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



EAN: 4002516588429 / Číslo materiálu: 12061600 /  
Číslo starého materiálu: 28W1620ED

Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	390
Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	620
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	60,0
<b>Technické údaje</b>	
Šířka těla odsavače v mm	598
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	673–993
Celková výška odsavače par v cirkulačním provozu v mm	803–1123
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	673
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	993
Výška těla odsavače v mm	50
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	803
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1123
Hmotnost netto v kg	13,4
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,24
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtažového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Zpětná klapka	•

DAW 1620 Active  
Nástěnný odsávač par  
s tlačítky EasySwitch pro komfortní obsluhu



DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings