

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



- maximální čistící výkon\*: 456 talířů/h nebo 24 košů/h
- Flexibilní oplach 2 drátěných nebo plastových košů na šarži
- Vždy správný program – řešení odpovídající druhu mytého nádobí
- vysoký komfort obsluhy s dotykovým displejem – M Touch Basic
- Prvotřídní výsledky díky systému mytí s přívodem čerstvé vody

\* V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

EAN: 4002516577072 / Číslo materiálu: 12066300 / Číslo starého materiálu: 61040110SEE

Konstrukce a provedení	
Provedení	Volně stojící myčka, přední plnění
Model	Speedplus
Mycí systém	Myčka s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a předním plněním
Počet úrovní mytí	2
Čelní stěna	Nerez
Víko	Nerez
Boční stěny	Nerez
Oblasti použití	
Vhodné pro gastronomické provozy/bary	•
Vhodné pro hotelnictví	•
Vhodné pro penziony	•
Vhodné pro jídelny	•
Vhodné pro kanceláře a agentury	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Údaje o výkonu	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	390
Nejkratší čas programu v min	5
Maximální teplota oplachování ve °C	70
Čistící výkon počet talířů/h	456
Čistící výkon počet košů/h	24
Možnost mytí plastových košů ve 2 úrovních	•
Životnost v cyklech mytí	28000
Ovládání	
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Programy [počet]	11
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazykově neutrální ovládání	•
Základní elektroinstalace	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,50
Celkový příkon v kW	8,90
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	3,00
Celkový příkon v kW	3,40
Jištění v A	16
Přípojka na vodu/odpad	
Studená voda [počet]	1

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



EAN: 4002516577072 / Číslo materiálu: 12066300 / Číslo starého materiálu: 61040110SEE

Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v barech	0,40-10,00
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody v mmol/l	10,70
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	8,00
Délka přívodní hadice vody v cm	170
Délka vypouštěcí hadice vody v cm	150
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška v mm	820
Vnější rozměr s víkem, výška v mm	835
Vnější rozměr, šířka v mm	598
Vnější rozměr, hloubka v mm	598
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Užitný mycí prostor, výška v mm	559
Užitný mycí prostor, šířka v mm	536
Užitný mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Užitný mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	516
Výška zásuvky nad podlahou v mm	216
Nezbytná šířka výklenku v mm	600
Hmotnost netto v [kg]	75
Hmotnost brutto v kg	85
Maximální zatížení podlahy v N	1200
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA)	59,0
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,44
<b>Programy</b>	
Univerzální	•
Super krátký	•
Krátký	•
Hygiena	•
Studená/předmytí	•
Sklenice	•
Pivní sklenice	•
Přibory	•
Plasty	•
Energeticky úsporný/ECO	•
Intenzivní	•
Regenerace	•
Vypuštění	•
<b>Košové vybavení</b>	
2x nástavec E 816 na talíře	•
1x horní koš APFD 215	•
1x spodní koš APFD 220 na nástavce	•
2x nástavec APFD 420 na přibory	•
Výškově nastavitelný horní koš	•

## PFD 401 [WB SpeedPlus]

Volně stojící myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



EAN: 4002516577072 / Číslo materiálu: 12066300 / Číslo starého materiálu: 61040110SEE

Lze kombinovat s košem na lahve APFD 210

### Vybavení

Sušení bez

1 kombinovaný dávkovač na prášek a leštidlo/dvířka

Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli

Zásobník na sůl ve dvířkách

Perfect GlassCare

Nastavitelná doba setrvání při teplotě

Nastavitelná teplota oplachu

Optické rozhraní

Vysoce efektivní filtrační systém s kontrolou vloženého sítka

Rozsáhlé příslušenství (volitelně)

### Možnosti připojení

Externí dávkovací modul na tekuté mycí prostředky

Externí dávkovací modul na leštidlo

### Normy, zkušební a id. označení

CE

Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES

Ochrana proti stříkající vodě IPX1

Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení

DIN 10512

DIN EN 17735