

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



- maximální čisticí výkon\*: 456 talířů/h nebo 24 košů/h
- Flexibilní oplach 2 drátěných nebo plastových košů na šarži
- vysoký komfort obsluhy s dotykovým displejem – M Touch Basic
- Prvotřídní výsledky díky systému mytí s přívodem čerstvé vody
- Vždy správný program – řešení odpovídající druhu mytého nádobí

\* V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

EAN: 4002516577133 / Číslo materiálu: 12066360 / Číslo starého materiálu: 61040120SEE

<b>Konstrukce a provedení</b>	
Provedení	Podstavná myčka
Řada	MasterLine
Model	Speedplus
Mycí systém	Myčka s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a předním plněním
Počet úrovní mytí	2
Čelní stěna	Lotosově bílá
Víko	Bez víka
Boční stěny	Pozinkované
<b>Oblasti použití</b>	
Vhodné pro gastronomické provozy/bary	•
Vhodné pro hotelnictví	•
Vhodné pro penzióny	•
Vhodné pro jídelny	•
Vhodné pro kanceláře a agentury	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
<b>Údaje o výkonu</b>	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	390
Nejkratší čas programu v min	5
Maximální teplota oplachování ve °C	70
Čisticí výkon počet talířů/h	456
Čisticí výkon počet košů/h	24
Možnost mytí plastových košů ve 2 úrovních	•
Životnost v cyklech mytí	28000
<b>Ovládání</b>	
Typ ovládání	M Touch Basic
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajících času	•
Programy [počet]	11
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazykově neutrální ovládání	•
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,50
Celkový příkon v kW	8,90
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	3,00
Celkový příkon v kW	3,40
Jištění v A	16

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



EAN: 4002516577133 / Číslo materiálu: 12066360 / Číslo starého materiálu: 61040120SEE

<b>Přípojka na vodu/odpad</b>	
Studená voda [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v barech	0,40-10,00
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody v mmol/l	10,70
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	8,00
Délka přívodní hadice vody v cm	170
Délka vypouštěcí hadice vody v cm	150
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška v mm	820
Vnější rozměr, šířka v mm	598
Vnější rozměr, hloubka v mm	580
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Užitný mycí prostor, výška v mm	559
Užitný mycí prostor, šířka v mm	536
Užitný mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Užitný mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	516
Výška zásuvky nad podlahou v mm	216
Nezbytná šířka výklenku v mm	600
Hmotnost netto v [kg]	65
Hmotnost brutto v kg	75
Maximální zatížení podlahy v N	1200
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA)	59,0
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,44
<b>Programy</b>	
Univerzální	•
Super krátký	•
Krátký	•
Hygiena	•
Studená/předmytí	•
Sklenice	•
Pivní sklenice	•
Přibory	•
Plasty	•
Energeticky úsporný/ECO	•
Intenzivní	•
Regenerace	•
Vypuštění	•
<b>Košové vybavení</b>	
2x nástavec E 816 na talíře	•
1x horní koš APFD 215	•
1x spodní koš APFD 220 na nástavce	•
2x nástavec APFD 420 na přibory	•

## PFD 401 U [WB SpeedPlus]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



EAN: 4002516577133 / Číslo materiálu: 12066360 / Číslo starého materiálu: 61040120SEE

Výškově nastavitelný horní koš	•
Lze kombinovat s košem na lahve APFD 210	•
<b>Vybavení</b>	
Sušení	bez
1 kombinovaný dávkovač na prášek a leštidlo/dvířka	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Perfect GlassCare	•
Nastavitelná doba setrvání při teplotě	•
Nastavitelná teplota oplachu	•
Optické rozhraní	•
Vysoce efektivní filtrační systém s kontrolou vloženého sítka	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Externí dávkovací modul na tekuté mycí prostředky	•
Externí dávkovací modul na leštidlo	•
<b>Normy, zkušební a id. označení</b>	
CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
Ochrana proti střikající vodě IPX1	•
Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•