

## PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



- maximální čistící výkon\*: 456 talířů/h nebo 24 košů/h
- Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému dávkování
- Flexibilní oplach 2 drátěných nebo plastových košů na šarži
- Vždy správný program – řešení odpovídající druhu mytého nádobí
- Prvotřídní výsledky díky systému mytí s přívodem čerstvé vody

\* V závislosti na podmínkách v místě instalace (teplota přiváděné vody/elektrická přípojka) se mohou uvedené hodnoty měnit.

EAN: 4002516577140 / Číslo materiálu: 12066370 / Číslo starého materiálu: 61040180SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	Myčka s možností podstavby
Řada	MasterLine
Model	Speedplus
Mycí systém	Myčka s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu a předním plněním
Počet úrovní mytí	2
Čelní stěna	Lotosově bílá
Víko	Bez víka
Boční stěny	Pozinkované
Použití	
Vhodné pro gastronomické provozy/bary	•
Vhodné pro hotelnictví	•
Vhodné pro penziony	•
Vhodné pro jídelny	•
Vhodné pro univerzity a školy	•
Vhodné pro kanceláře a agentury	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro restaurace s rychlým občerstvením	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Výkonové údaje	
Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	390
Nejkratší čas programu v min	5
Maximální teplota oplachování ve °C	70
Čistící výkon počet talířů/h	456
Čistící výkon počet košů/h	24
Možnost mytí plastových košů ve 2 úrovních	•
Životnost v cyklech mytí	28000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Basic
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Indikace zbývajícího času	•
Programy [počet]	11
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazykově neutrální ovládání	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,50
Celkový příkon v kW	8,90
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	3,00
Celkový příkon v kW	3,40

## PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



EAN: 4002516577140 / Číslo materiálu: 12066370 / Číslo starého materiálu: 61040180SEE

Jištění v A	16
<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v barech	0,40-10,00
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody v mmol/l	10,70
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Spotřeba vody na mycí cyklus v l	8,00
Délka přívodní hadice vody v cm	170
Délka vypouštěcí hadice vody v cm	150
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška v mm	820
Vnější rozměr, šířka v mm	598
Vnější rozměr, hloubka v mm	598
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Užitný mycí prostor, výška v mm	559
Užitný mycí prostor, šířka v mm	536
Užitný mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Užitný mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	516
Výška zásuvky nad podlahou v mm	216
Nezbytná šířka výklenku v mm	600
Hmotnost netto v [kg]	67
Hmotnost brutto v kg	77
Maximální zatížení podlahy v N/m <sup>2</sup>	1200
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA)	59,0
Teplu vysálané do prostoru v MJ/h	1,44
<b>Programy</b>	
Univerzální	•
Super krátký	•
Krátký	•
Hygiena	•
Studená/předmytí	•
Sklenice	•
Pivní sklenice	•
Příbory	•
Plasty	•
Energeticky úsporný/ECO	•
Intenzivní	•
Regenerace	•
Vypuštění	•
<b>Košové uspořádání</b>	
2x nástavec E 816 na talíře	•
1x horní koš APFD 215	•
1x spodní koš APFD 220 na nástavce	•

## PFD 401 U DOS [WB SpeedPlus]

Podstavná myčka nádobí s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu s koši, pro hotelové, gastronomické a cateringové provozy.



EAN: 4002516577140 / Číslo materiálu: 12066370 / Číslo starého materiálu: 61040180SEE

2x nástavec APFD 420 na příbory	•
Výškově nastavitelný horní koš	•
Lze kombinovat s košem na lahve APFD 210	•
<b>Vybavení</b>	
Sušení	bez
1 kombinovaný dávkovač na prášek a leštidlo/dvířka	•
Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na tekuté mycí prostředky	•
Integrované dávkovací čerpadlo/dávkovací modul na tekuté mycí prostředky s indikací stavu naplnění	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Perfect GlassCare	•
Nastavitelná doba setrvání při teplotě	•
Nastavitelná teplota oplachu	•
Optické rozhraní	•
Vysoce efektivní filtrační systém s kontrolou vloženého sítka	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Externí dávkovací modul na leštidlo	•
<b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>	
CE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•
Ochrana proti střikající vodě IPX1	•
Elektromagnetická kompatibilita rádiových zařízení	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•